




- Type de réducteur : roue et vis
- Paliers : autolubrifiants
- Jeu angulaire : N/C
- Charge axiale maxi : N/C
- Charge radiale maxi : N/C
- T° d'utilisation de : -40°C à +80°C
- Masse mini : 1,25kg
- Irréversibilité si rendement <50%



Accessoires

- Carte **FIRSTDC-1Q-60/10**
NANODC-1Q-30/3
(entraînement-régulation de vitesse)
- Alimentation **ALIDR30-24**,
ALIDR120-24



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix		-7%	Sur demande

Références	Rapports	Rendement (%)	Vitesse à vide (t/min)	Vitesse en charge (t/min)	Couple nominal (Nm)	Courant nominal (A)	Compatible Nano First	Prix Uni. 1 à 5
Version 12 V DC								
DOG111-12-135	12,2:1	60	135	105	1,5	4,0	Non Oui	270,89 €
DOG111-12-50	62,0:1	45	50	40	5,0	5,0	Non Oui	145,84 €
DOG111-12-34	62,0:1	45	34	25	6,0	4,0	Non Oui	145,84 €
DOG111-12-17	62,0:1	45	17	10	6,0	2,0	Oui Oui	148,84 €
Version 24 V DC								
DOG111-24-270	12,2:1	60	270	240	1,5	4,0	Non Oui	270,89 €
DOG111-24-78	62,0:1	45	78	70	3,0	3,0	Oui Oui	160,72 €
DOG111-24-50	62,0:1	45	50	40	5,0	2,5	Oui Oui	154,77 €
DOG111-24-34	62,0:1	45	34	25	6,0	2,0	Oui Oui	148,84 €

Dimensions en mm