

- Immobilisation d'une pièce par rapport à une autre

- Positionnement relatif

- Matière :

Inox 303

- Conditionnées par lot



### REMISES

Nb. lots	1+	5+	10+	21+
Rem.	Prix -10%	-20%		Sur demande

Références	ØD m6	C	Longueur L	Nb. par lot	Stock*	Prix Uni. par boîte
DP0.8-4/B	0,8	0,12	4	100	✓	5,31 €
DP0.8-5/B	0,8	0,12	5	100	✓	5,60 €
DP0.8-8/B	0,8	0,12	8	100	✓	5,85 €
DP0.8-10/B	0,8	0,12	10	100	✓	6,07 €
DP1.0-4/B	1,0	0,15	4	100	✓	5,31 €
DP1.0-5/B	1,0	0,15	5	100	✓	5,60 €
DP1.0-6/B	1,0	0,15	6	100	✓	5,71 €
DP1.0-8/B	1,0	0,15	8	100	✓	5,85 €
DP1.0-10/B	1,0	0,15	10	100	✓	6,07 €
DP1.0-12/B	1,0	0,15	12	100	✓	6,18 €
DP1.5-4/B	1,5	0,23	4	100	✓	6,03 €
DP1.5-5/B	1,5	0,23	5	100	✓	6,18 €
DP1.5-6/B	1,5	0,23	6	100	✓	6,18 €
DP1.5-8/B	1,5	0,23	8	100	✓	6,35 €
DP1.5-10/B	1,5	0,23	10	100	✓	6,39 €
DP1.5-12/B	1,5	0,23	12	100	✓	6,56 €
DP1.5-14/B	1,5	0,23	14	100	✓	6,93 €
DP1.5-16/B	1,5	0,23	16	100	✓	7,15 €
DP2.0-4/B	2,0	0,30	4	100	✓	6,18 €
DP2.0-5/B	2,0	0,30	5	100	✓	6,23 €
DP2.0-6/B	2,0	0,30	6	100	✓	6,46 €
DP2.0-8/B	2,0	0,30	8	100	✓	6,69 €
DP2.0-10/B	2,0	0,30	10	100	✓	6,93 €
DP2.0-12/B	2,0	0,30	12	100	✓	7,42 €
DP2.0-14/B	2,0	0,30	14	100	✓	7,70 €
DP2.0-16/B	2,0	0,30	16	100	✓	8,06 €
DP2.0-18/B	2,0	0,30	18	100	✓	8,48 €
DP2.0-20/B	2,0	0,30	20	100	✓	9,49 €
DP2.0-24/B	2,0	0,30	24	100	✓	10,47 €
DP2.5-5/B	2,5	0,40	5	100	✓	7,20 €
DP2.5-6/B	2,5	0,40	6	100	✓	7,49 €
DP2.5-8/B	2,5	0,40	8	100	✓	8,02 €
DP2.5-10/B	2,5	0,40	10	100	✓	8,66 €
DP2.5-12/B	2,5	0,40	12	100	✓	9,06 €
DP2.5-16/B	2,5	0,40	16	100	✓	10,17 €
DP2.5-20/B	2,5	0,40	20	100	✓	11,93 €
DP2.5-24/B	2,5	0,40	24	100	✓	12,85 €
DP3.0-5/B	3,0	0,45	5	100	✓	8,43 €
DP3.0-6/B	3,0	0,45	6	100	✓	8,59 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	ØD m6	C	Longueur L	Nb. par lot	Stock*	Prix Uni. par boîte
DP3.0-8/B	3,0	0,45	8	100	✓	9,06 €
DP3.0-10/B	3,0	0,45	10	100	✓	9,49 €
DP3.0-12/B	3,0	0,45	12	100	✓	9,69 €
DP3.0-14/B	3,0	0,45	14	100	✓	10,70 €
DP3.0-16/B	3,0	0,45	16	100	✓	11,19 €
DP3.0-18/B	3,0	0,45	18	100	✓	11,62 €
DP3.0-20/B	3,0	0,45	20	100	✓	12,22 €
DP3.0-24/B	3,0	0,45	24	100	✓	13,22 €
DP3.0-30/B	3,0	0,45	30	100	✓	19,74 €
DP4.0-6/B	4,0	0,60	6	100	✓	11,35 €
DP4.0-8/B	4,0	0,60	8	100	✓	12,15 €
DP4.0-10/B	4,0	0,60	10	100	✓	13,22 €
DP4.0-12/B	4,0	0,60	12	100	✓	13,03 €
DP4.0-14/B	4,0	0,60	14	100	✓	14,45 €
DP4.0-16/B	4,0	0,60	16	100	✓	15,15 €
DP4.0-18/B	4,0	0,60	18	100	✓	16,92 €
DP4.0-20/B	4,0	0,60	20	100	✓	18,03 €
DP4.0-24/B	4,0	0,60	24	100	✓	21,01 €
DP4.0-30/B	4,0	0,60	30	100	✓	24,47 €
DP4.0-40/B	4,0	0,60	40	100	✓	31,00 €
DP4.0-50/B	4,0	0,60	50	100	✓	39,98 €
DP5.0-6/B	5,0	0,75	6	25	-	4,23 €
DP5.0-10/B	5,0	0,75	10	25	✓	4,90 €
DP5.0-12/B	5,0	0,75	12	25	✓	5,31 €
DP5.0-14/B	5,0	0,75	14	25	✓	5,85 €
DP5.0-16/B	5,0	0,75	16	25	✓	6,18 €
DP5.0-18/B	5,0	0,75	18	25	✓	6,73 €
DP5.0-20/B	5,0	0,75	20	25	✓	7,36 €
DP5.0-24/B	5,0	0,75	24	25	✓	8,17 €
DP5.0-30/B	5,0	0,75	30	25	✓	9,06 €
DP5.0-40/B	5,0	0,75	40	25	✓	11,35 €
DP5.0-50/B	5,0	0,75	50	25	✓	14,62 €
DP6.0-8/B	6,0	0,90	8	25	✓	8,29 €
DP6.0-10/B	6,0	0,90	10	25	✓	6,63 €
DP6.0-12/B	6,0	0,90	12	25	✓	7,15 €
DP6.0-14/B	6,0	0,90	14	25	✓	7,70 €
DP6.0-16/B	6,0	0,90	16	25	✓	8,29 €
DP6.0-18/B	6,0	0,90	18	25	✓	8,83 €
DP6.0-20/B	6,0	0,90	20	25	✓	9,69 €
DP6.0-24/B	6,0	0,90	24	25	✓	10,53 €
DP6.0-28/B	6,0	0,90	28	25	✓	11,88 €
DP6.0-30/B	6,0	0,90	30	25	✓	12,50 €
DP6.0-40/B	6,0	0,90	40	25	✓	15,55 €
DP6.0-45/B	6,0	0,90	45	25	✓	19,90 €
DP8.0-10/B	8,0	1,20	10	25	✓	6,63 €
DP8.0-14/B	8,0	1,20	14	25	✓	13,41 €
DP8.0-16/B	8,0	1,20	16	25	✓	14,24 €
DP8.0-20/B	8,0	1,20	20	25	✓	16,05 €
DP8.0-24/B	8,0	1,20	24	25	✓	17,43 €
DP8.0-30/B	8,0	1,20	30	25	✓	19,90 €
DP8.0-40/B	8,0	1,20	40	25	✓	24,19 €
DP8.0-50/B	8,0	1,20	50	25	✓	28,61 €
DP10.0-16/B	10,0	1,50	16	25	✓	21,12 €
DP10.0-20/B	10,0	1,50	20	25	✓	66,33 €
DP10.0-24/B	10,0	1,50	24	25	✓	26,69 €
DP10.0-30/B	10,0	1,50	30	25	-	30,55 €
DP10.0-40/B	10,0	1,50	40	25	✓	36,07 €
DP10.0-50/B	10,0	1,50	50	25	✓	43,49 €
DP10.0-60/B	10,0	1,50	60	25	✓	49,28 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**Fax** 0 825 88 6000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome ① 2016

① 371