


D-PAR D-KON

Fixation mâle


- Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie
- Absorption progressive de l'énergie
- Matières :
 - Armature : plaques acier
 - Cylindre : caoutchouc
- Dureté : NK 55-60 shore A
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

Utilisation

- Butée d'amortissement



Type D-PAR



Type D-KON



REMISES ^A

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem. Prix	-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

REMISES ^B

Qté	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Rem. Prix	-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

Références	ØG	T	ØD	H	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
D-PAR6-20-24	M6	18	20	24	✓	A 2,64 €
D-PAR8-30-36	M8	20	30	36	✓	A 3,42 €
D-PAR8-35-40	M8	20	35	40	✓	A 5,11 €
D-PAR8-50-67	M8	36	50	67	✓	A 10,56 €
D-PAR10-50-58	M10	28	50	58	✓	A 9,30 €
D-PAR12-75-89	M12	37	75	89	✓	B 13,57 €
D-PAR16-115-136	M16	43	115	136	-	B 52,00 €
D-KON6-25-17	M6	18	25	17	✓	A 2,47 €
D-KON10-50-18	M10	28	50	18	✓	A 7,00 €
D-KON12-80-30	M12	35	80	30	✓	B 17,47 €
D-KON16-125-45	M16	45	125	45	-	B 29,18 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm