

- Angle de pression 20°

- Matière :


Acier 20NCD2

Options

- Nombre de dents différent

- Autres matières (delrin, inox...)

- Autres longueurs et diamètres



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande


Références	Module	Z Dents	ØP	L	W	ØD	Prix Uni. 1 à 5
DT0.25-15	0,25	15	3,75	20	2,50	3	37,37 €
DT0.25-18	0,25	18	4,50	20	2,50	3	40,43 €
DT0.3-16	0,3	16	4,80	20	2,50	3	37,37 €
DT0.3-20	0,3	20	6,00	20	2,50	3	40,43 €
DT0.4-18	0,4	18	7,20	25	3,00	5	38,52 €
DT0.4-27	0,4	27	10,80	25	3,00	5	41,49 €
DT0.5-16	0,5	16	8,00	25	3,00	6	40,37 €
DT0.5-20	0,5	20	10,00	25	3,00	6	41,14 €
DT0.5-24	0,5	24	12,00	25	3,00	6	43,21 €
DT0.8-15	0,8	15	12,00	32	5,00	8	45,02 €
DT0.8-16	0,8	16	12,80	32	5,00	8	47,09 €
DT0.8-18	0,8	18	14,40	32	5,00	8	48,17 €
DT1-14	1	14	14,00	38	8,00	10	54,51 €
DT1-16	1	16	16,00	38	8,00	10	56,23 €
DT1-20	1	20	20,00	38	8,00	10	58,27 €
DT1.25-12	1,25	12	15,00	50	10,00	12	56,45 €
DT1.25-15	1,25	15	18,75	50	10,00	12	57,50 €
DT1.25-18	1,25	18	22,50	50	10,00	12	58,64 €

Dimensions en mm

- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier 20NCD2

Options

- Nombre de dents différent
- Autres matières (delrin, inox...)
- Autres longueurs et diamètres



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Module	Z Dents	ØP	L	W	ØD	Prix Uni. 1 à 5
DT1.5-13	1,5	13	19,50	76	12	15	57,19 €
DT1.5-16	1,5	16	24,00	76	12	15	58,69 €
DT1.5-20	1,5	20	30,00	76	12	15	60,57 €
DT2-13	2	13	26,00	76	20	20	62,60 €
DT2-16	2	16	32,00	76	20	20	68,88 €
DT2-18	2	18	36,00	76	20	20	76,34 €
DT2.5-12	2,5	12	30,00	100	25	20	77,56 €
DT2.5-15	2,5	15	37,50	100	25	20	82,26 €
DT2.5-18	2,5	18	45,00	100	25	20	86,85 €
DT3-12	3	12	36,00	108	32	22	108,72 €
DT3-14	3	14	42,00	108	32	22	111,99 €
DT3-16	3	16	48,00	108	32	22	122,29 €
DT4-12	4	12	48,00	115	38	30	138,27 €
DT4-15	4	15	60,00	115	38	30	144,13 €
DT4-18	4	18	72,00	115	38	30	151,17 €

Dimensions en mm