



Écrou borgne avec embase

Hygienic Usit®

EBH_{HUSS}

- Écrou borgne avec embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®


- Matière :
Inox 1.4404 (316L)
Finition poli miroir

Avantages

- Associé à la rondelle **RDE**, l'étanchéité sans zone de rétention obtenue est idéale dans les secteurs impliquant un contact avec les produits ou à l'intérieur des isolateurs aseptisés.
- La surface des écrous et la surface d'appui de la rondelle d'étanchéité sont traitées par polissage haute brillance.
- Grâce à une rugosité extrêmement faible de la surface, aucune particule de saleté ou presque ne peut adhérer à la surface. La surface polie haute brillance permet un nettoyage facile.
- Aucun affaissement ni dépression sur la tête de vis, aucune empreinte ni crantage sous l'embase.

Accessoires

- Rondelle d'étanchéité **RDE**
(tome ① p.607 à p.609)
- Vis H avec embase **VHEH**
(tome ① p.610)
- Outil (clé, douille...)
(tome ① p.627 à p.629)



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	H	R	SW	T	Prix Uni.
							1 à 4
EBH-4/HUSS	M4	10,8	9	0,45	7	4,8	4,60 €
EBH-5/HUSS	M5	11,8	11	0,50	8	6,0	5,35 €
EBH-6/HUSS	M6	14,0	13	0,55	10	7,2	5,74 €
EBH-8/HUSS	M8	18,0	16	0,60	13	9,6	8,35 €
EBH-10/HUSS	M10	22,0	20	0,75	16	12,0	10,12 €
EBH-12/HUSS	M12	26,6	23	0,90	18	14,4	19,93 €
EBH-16/HUSS	M16	35,0	30	1,20	24	19,2	32,27 €

Dimensions en mm