



- Livré avec 2 écrous
- Matières :  
acier zingué blanc
- Vendu par multiple,  
nous contacter



### REMISES

Qté	1+	101+	201+	301+	401+	501+
Rem. Prix	-4%	-12%	-16%	-20%	Sur demande	




Références	Pour tube ØExtérieur ØD	ØIntérieur cote Pouce d	Filet Ød	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 100
EBM013	13	1/4	M6	28	18	19	✓	0,25 €
EBM017	17	3/8	M6	39	22	23	✓	0,27 €
EBM021	21	1/2	M6	41	24	27	✓	0,30 €
EBM027	27	3/4	M8	50	30	35	✓	0,42 €
EBM034	34	1	M8	55	32	42	✓	0,48 €
EBM042	42	1 <sup>1/4</sup>	M8	68	35	50	✓	0,48 €
EBM049	49	1 <sup>1/2</sup>	M8	70	36	57	✓	0,51 €
EBM060	60	2	M8	80	36	68	✓	0,59 €
EBM070	70	2 <sup>1/4</sup>	M8	100	40	78	✓	0,93 €
EBM076	76	2 <sup>1/2</sup>	M8	110	40	84	✓	0,93 €
EBM089	89	3	M10	116	40	99	✓	1,34 €
EBM102	102	3 <sup>1/4</sup>	M10	130	40	112	-	1,56 €
EBM108	108	3 <sup>1/2</sup>	M10	135	40	118	-	2,13 €
EBM114	114	4	M10	156	40	124	-	2,29 €
EBM133	133	4 <sup>1/4</sup>	M10	175	40	143	-	2,79 €
EBM139	139	5	M10	195	55	149	-	3,70 €
EBM159	159	5 <sup>1/2</sup>	M12	195	50	171	✓	4,29 €
EBM168	168	6	M12	200	55	180	-	4,37 €
EBM219	219	8	M14	270	50	233	-	7,86 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Livré avec 2 écrous

- Matière :

Inox 304



### REMISES

Qté	1+	101+	201+	301+	401+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Pour tube ØExtérieur ØD	ØIntérieur cote Pouce d	Filet Ød	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 100
EIM013	13	1/4	M6	28	20	19	✓	1,27 €
EIM017	17	3/8	M6	36	22	23	-	1,56 €
EIM021	21	1/2	M6	40	20	27	✓	1,63 €
EIM027	27	3/4	M8	50	30	35	✓	3,01 €
EIM034	34	1	M8	55	30	42	✓	3,30 €
EIM042	42	1 <sup>1/4</sup>	M8	68	35	50	✓	3,73 €
EIM049	49	1 <sup>1/2</sup>	M8	70	35	57	✓	3,86 €
EIM060	60	2	M8	80	35	68	✓	4,01 €
EIM076	76	2 <sup>1/2</sup>	M8	110	45	84	-	4,82 €
EIM089	89	3	M10	115	45	99	-	8,68 €
EIM114	114	4	M10	156	55	124	-	9,81 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm