


- Elastomère chloroprène épaulé moulé sur un écrou

Avantages

- Economique
- Isolation des bruits de structures et des phénomènes de résonance
- Résistant aux huiles, graisses, à l'ozone
- Installation simple et rapide sans outils
- Montage en : Compression - cisaillement
Compression/cisaillement
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C
- Vibrations isolées à partir de 120 à 150Hz

Info.

- Vendu par multiple, nous contacter



Montage 1



Montage 2

REMISES

Qté	1+	13+	29+	41+	60+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	Taraudage	ØD	ØE	L	K	Stock*	Prix Uni. 1 à 12
ECF3	M3	9	7,2	9,0	2,5	✓	1,74 €
ECF4	M4	12	9,3	11,5	3,0	✓	1,92 €
ECF5	M5	15	10,2	14,5	3,5	✓	2,22 €
ECF6	M6	18	12,7	17,0	4,0	✓	2,48 €
ECF8	M8	24	16,6	22,0	5,0	✓	2,75 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm