


- **Grande stabilité**
- Pour tube rond
- Élément de structure pour convoyeur
- Matières :
 - Corps : polyamide renforcé
 - Inserts taraudés : laiton nickelé
 - Visserie : inox

Accessoire

- N'oubliez pas les pieds PR



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDF	Résistance de charge max. FM (N)	Charge de travail max. FT (N)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
ESST-42	42,4	16000	8000	1,90	✓	44,01 €
ESST-48	48,3	16000	8500	1,90	-	42,78 €
ESST-50	50,9	16000	9000	1,90	✓	44,77 €
ESST-60	60,3	16000	10000	1,90	✓	39,89 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm