

- Embout de tringlerie à visser


- Matières :

Inox 316

Accessoires

- CAB *cable*

(tome 1 p.418)



REMISES

Qté	1+	4+	10+	15+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande


Références	Pour câble ØC	A	ØB	E	L	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 3
EVC2-37/SS	2	4,5	8	7	37	16,5	
EVC3-50/SS	3	5,5	10	8	50	30,0	
EVC4-52/SS	4	6,5	12	8	52	46,0	

*Dimensions en mm

- Embout de tringlerie à visser
- Filetage ISO pas à droite
- Livré avec 1 écrou monté
- Matières :
Inox 316

Accessoires

- CAB cable
(tome 1 p.418)



REMISES

Qté	1+	4+	10+	15+
Rem.	Prix -10%	-20%	Sur demande	

Références	Pour câble ØC	ØM	ØB	E	L	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 3
EVF2-50-M4/SS	2	M4	8	20	50	11,0	
EVF3-56-M4/SS	3	M4	10	20	56	19,0	
EVF4-80-M5/SS	4	M5	12	40	80	51,5	

*Dimensions en mm

- Embout de tringlerie à visser



- Matières :

Inox 316

Accessoires

- CAB cable

(tome 1 p.418)



REMISES

Qté	1+	4+	10+	15+
Rem. Prix	-10%	-20%	Sur demande	



Références	Pour câble ØC	ØA	ØB	L	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 3
EVY2-37/SS	2	4,5	8	37	13	
EVY3-50/SS	3	5,5	10	50	27	
EVY4-52/SS	4	6,5	12	52	41	

*Dimensions en mm

- Embout de tringlerie à visser
- Filetage ISO pas à droite
- Livré avec 1 écrou monté
- Matières :
- Inox 316

Accessoires

- CAB cable
(tome 1 p.418)



REMISES

Qté	1+	4+	10+	15+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	Pour câble ØC	ØM	ØB	P	L	Masse (g)	Prix Unl. 1 à 3
EVT2-55-M5/SS	2	M5	8	20	55	16,0	
EVT3-65-M5/SS	3	M5	10	25	65	33,0	
EVT4-70-M6/SS	4	M6	12	25	70	51,5	

*Dimensions en mm