

# Butée élastique cylindrique



## E-ZY

## Fixation femelle


- Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie
- Absorption progressive de l'énergie
- Matières :
  - Armature : plaque acier
  - Cylindre : caoutchouc
- Dureté : NK 55-60 shore A
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

### Utilisation

- Butée d'amortissement

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

Références	ØG	ØD	H	Compression		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
				Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
E-ZY4-10-10	M4	10	10	38	43	✓	1,16 €
E-ZY4-10-15	M4	10	15	-	-	✓	1,42 €
E-ZY4-15-15	M4	15	15	74	95	✓	1,49 €
E-ZY6-20-15	M6	20	15	138	170	✓	1,97 €
E-ZY6-20-20	M6	20	20	-	-	✓	2,04 €
E-ZY6-25-10	M6	25	10	-	-	✓	2,20 €
E-ZY6-25-20	M6	25	20	128	280	✓	2,82 €
E-ZY6-25-30	M6	25	30	80	280	✓	2,82 €
E-ZY8-30-15	M8	30	15	-	-	✓	2,73 €
E-ZY8-30-17	M8	30	17	-	-	✓	2,82 €
E-ZY8-30-20	M8	30	20	200	400	✓	3,17 €
E-ZY8-30-30	M8	30	30	120	400	✓	3,87 €
E-ZY8-40-30	M8	40	30	23	234	✓	4,76 €
E-ZY10-50-20	M10	50	20	680	1000	✓	6,03 €
E-ZY10-50-30	M10	50	30	425	1000	✓	6,58 €
E-ZY10-50-40	M10	50	40	-	-	✓	7,23 €
E-ZY10-50-50	M10	50	50	-	-	✓	8,45 €
E-ZY12-75-25	M12	75	25	2000	2300	✓	12,82 €
E-ZY12-75-55	M12	75	55	-	-	✓	19,07 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm