

Pied à rotule simple

New

FAD

Charge maxi : jusqu'à 7700N

Pied inclinable sans semelle antidérapante

- Angle d'inclinaison : +/-10°



- Matières :

Embase : plastique renforcé fibres de verre

Tige : acier zingué

Montage

- Par emboîtement en force (maillet ou presse)



REMISES

Qté	1+	10+	20+	40+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	ØD	ØM	L	ØR	SW	F	H	Charge (N)	Stock*	Prix Uni.
									1 à 9	
FAD25-6-20	24	M6	20	10	10	17,5	10,4	1000	✓	2,70 €
FAD25-6-40	24	M6	40	10	10	17,5	10,4	1000	✓	2,79 €
FAD25-8-20	24	M8	20	10	13	17,5	10,4	2000	-	2,94 €
FAD25-10-20	24	M10	20	10	13	17,5	10,4	2000	-	2,88 €
FAD25-10-40	24	M10	40	10	13	17,5	10,4	2000	✓	3,10 €
FAD25-10-60	24	M10	60	10	13	17,5	10,4	2000	✓	3,31 €
FAD40-6-20	39	M6	20	10	10	17,5	10,4	1000	✓	2,79 €
FAD40-8-20	39	M8	20	10	13	17,5	10,4	2500	✓	3,04 €
FAD40-10-40	39	M10	40	10	13	17,5	10,4	4000	✓	3,19 €
FAD40-10-60	39	M10	60	10	13	17,5	10,4	4000	✓	3,40 €
FAD50-6-15	49	M6	15	15	14	29,5	18,0	1000	-	4,72 €
FAD50-6-30	49	M6	30	15	14	29,5	18,0	1000	-	6,38 €
FAD50-8-25	49	M8	25	15	14	29,5	18,0	3500	-	4,60 €
FAD50-10-45	49	M10	45	15	14	29,5	18,0	4700	✓	4,97 €
FAD50-12-45	49	M12	45	15	14	29,5	18,0	7700	✓	5,33 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC
Ct Meca

WEB
04/2021

www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05