

New

Pied à rotule simple

Charge maxi : jusqu'à 770N**FAD****Pied inclinable sans semelle antidérapante**

- Angle d'inclinaison : +/-10°

- Matières :


Embase : plastique renforcé

fibres de verre

Tige : acier zingué

Montage

- Par emboîtement en force (maillet ou presse)

**REMISES**

Qté	1+	10+	20+	40+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	ØD	ØM	L	ØR	SW	F	H	Charge (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
FAD25-6-20	24	M6	20	10	10	17,5	10,4	100	✓	2,46 €
FAD25-6-40	24	M6	40	10	10	17,5	10,4	100	-	2,55 €
FAD25-8-20	24	M8	20	10	13	17,5	10,4	200	-	2,69 €
FAD25-10-20	24	M10	20	10	13	17,5	10,4	200	-	2,63 €
FAD25-10-40	24	M10	40	10	13	17,5	10,4	200	-	2,83 €
FAD25-10-60	24	M10	60	10	13	17,5	10,4	200	-	3,02 €
FAD40-6-20	39	M6	20	10	10	17,5	10,4	100	-	2,55 €
FAD40-8-20	39	M8	20	10	13	17,5	10,4	250	-	2,77 €
FAD40-10-40	39	M10	40	10	13	17,5	10,4	400	✓	2,91 €
FAD40-10-60	39	M10	60	10	13	17,5	10,4	400	✓	3,11 €
FAD50-6-15	49	M6	15	15	14	29,5	18,0	100	-	4,31 €
FAD50-6-30	49	M6	30	15	14	29,5	18,0	100	-	5,82 €
FAD50-8-25	49	M8	25	15	14	29,5	18,0	350	-	4,20 €
FAD50-10-30	49	M10	30	15	14	29,5	18,0	470	-	4,34 €
FAD50-10-45	49	M10	45	15	14	29,5	18,0	470	-	4,54 €
FAD50-12-45	49	M12	45	15	14	29,5	18,0	770	-	4,87 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm