



Brosse au mètre fibres crins de cheval Ø0,2

Assure l'étanchéité jusqu'à 125°

FBL6000
FBL6001

- Brosse listeau

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières

- **Fibres crin de cheval** : fibre sans charge électrostatique, très bon effet d'essuyage, d'étanchéification et de dépoussiérage, application de liquides (bon effet de pinceau)
T° d'utilisation maxi. : +150°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : Bonne résistance aux UV et à l'ozone
Pratiquement insensibles aux influences chimiques
T° d'utilisation : -40°C à +125°C


Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses FBL-TOOL

NOUVELLES
REMISES



Fibres en crin de cheval



FBL6001
Profil à 90°

FBL6000
Profil droit

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*		Prix Uni.		
				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°	
FBL6000-K19	-	0,2	15	5m	✓	✓	63,64 €	-
FBL6000-K20	-	0,2	20	5m	✓	✓	68,86 €	-
FBL6000-K21	FBL6001-K21	0,2	30	5m	-	✓	74,33 €	74,33 €
FBL6000-K23	FBL6001-K23	0,2	40	5m	✓	-	92,79 €	92,79 €
FBL6000-K24	FBL6001-K24	0,2	50	5m	✓	✓	108,10 €	108,10 €
Outils								
FBL-TOOL			Ciseaux de coupe					193,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 197

Brosse au mètre fibres PA6 Ø0,2 à Ø0,3 Stock

FBL6000 FBL6001

Assure l'étanchéité en intérieur

**NOUVELLES
REMISES**

- Brosse listeau

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières

- **Fibres PA6** : matériau standard pour brosse destinée à nettoyer, dériver, transporter, étanchéifier des pièces mobiles

T° d'utilisation : -20°C à +100°C

- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques


T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses **FBL-TOOL**



Fibres en PA6



FBL6001
Profil à 90°

FBL6000
Profil droit

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*	Stock*	Prix Uni.	
Profil droit	Profil à 90°				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
Fil noir polyamide 6 (PA6)								
FBL6000-K1	FBL6001-K1	0,2	10	5m	✓	✓	48,53 €	48,53 €
FBL6000-K2	FBL6001-K2	0,2	15	5m	✓	✓	49,78 €	49,78 €
FBL6000-K3	FBL6001-K3	0,2	20	5m	✓	✓	51,26 €	51,26 €
FBL6000-K4	-	0,2	25	5m	✓	-	52,74 €	-
FBL6000-K5	FBL6001-K5	0,2	30	5m	✓	✓	54,21 €	54,21 €
FBL6000-K7	-	0,3	15	5m	✓	-	49,78 €	-
FBL6000-K8	-	0,3	20	5m	✓	-	51,26 €	-
FBL6000-K9	-	0,3	25	5m	✓	-	52,74 €	-
FBL6000-K10	-	0,3	30	5m	✓	-	54,21 €	-
FBL6000-K11	-	0,3	40	5m	✓	-	57,33 €	-
FBL6000-K12	-	0,3	50	5m	✓	-	60,29 €	-

Outillage

FBL-TOOL	Ciseaux de coupe	193,51 €
----------	------------------	----------

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Stock Brosse au mètre fibres PA6 Ø0,3 à Ø0,5

Assure l'étanchéité en intérieur

FBL4004
FBL4005

- Brosse listeau

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières


- **Fibres PA6** : matériau standard pour brosse destinée à nettoyer, dériver, transporter, étanchéifier des pièces mobiles
T° d'utilisation : -20°C à +100°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques
T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses FBL-TOOL



Fibres en PA6



FBL4005
Profil à 90°

FBL4004
Profil droit

**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix -10%		Sur demande

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*	Stock*	Prix Uni.	
Profil droit	Profil à 90°				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
Fil noir polyamide 6 (PA6)								
FBL4004-K8	-	0,3	20	5m	✓	-	140,75 €	-
FBL4004-K9	-	0,3	30	5m	✓	-	147,61 €	-
FBL4004-K13	-	0,5	30	5m	✓	-	147,61 €	-
FBL4004-K14	-	0,5	40	5m	✓	-	154,69 €	-
FBL4004-K15	-	0,5	50	5m	✓	-	161,80 €	-
FBL4004-K18	FBL4005-K15	0,5	80	5m	✓	✓	193,81 €	193,81 €
Outillage								
FBL-TOOL			Ciseaux de coupe				193,51 €	

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000
Service 0,15 €/min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 199

Brosse au mètre fibres PP Ø0,2



FBL6000
FBL6001

Assure l'étanchéité en extérieur

- Brosse listeau

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières

- **Fibres polypropylène PP** : pas d'absorption d'eau, bonne résistance aux produits chimiques
T° d'utilisation : -20°C (occasionnel) à +80°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques
T° d'utilisation : -40°C à +125°C




Fibres en PP

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses

FBL-TOOL



**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*		Prix Uni.	
Profil droit	Profil à 90°				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
Fil noir strié polypropylène (PP)								
FBL6000-K13	FBL6001-K13	0,2	10	5m	✓	✓	44,56 €	44,56 €
FBL6000-K14	FBL6001-K14	0,2	15	5m	✓	✓	44,98 €	44,98 €
FBL6000-K15	FBL6001-K15	0,2	20	5m	✓	✓	45,38 €	45,38 €
FBL6000-K17	FBL6001-K17	0,2	30	5m	✓	-	46,66 €	46,66 €
FBL6000-K18	FBL6001-K18	0,2	40	5m	✓	✓	47,69 €	47,69 €
Outils								
FBL-TOOL			Ciseaux de coupe					193,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Assure l'étanchéité en extérieur

FBL4004
FBL4005

- Brosse listeau

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières

- **Fibres polypropylène PP** : pas d'absorption d'eau, bonne résistance aux produits chimiques

T° d'utilisation : -20°C (occasionnel) à +80°C

- **Monture caoutchouc thermoplastique**

: bonne résistance aux UV et à l'ozone.

Pratiquement insensibles aux influences chimiques

T° d'utilisation : -40°C à +125°C


Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses

FBL-TOOL



Fibres en PP



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*		Prix Uni.	
Profil droit	Profil à 90°				Stock*	Stock*	Profil droit	Profil à 90°
Fil noir strié polypropylène (PP)								
FBL4004-K34	-	0,3	30	5m	✓	-	130,13 €	-
FBL4004-K35	-	0,3	40	5m	✓	-	132,49 €	-
FBL4004-K36	FBL4005-K31	0,3	50	5m	✓	✓	134,99 €	134,99 €
FBL4004-K37	FBL4005-K32	0,3	60	5m	✓	-	137,47 €	137,47 €
FBL4004-K38	-	0,3	70	5m	✓	-	151,08 €	-
Outils				Ciseaux de coupe				193,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm