

Vis à tête fraisée DIN 7991



FHCss

Inox A2



- Matière :
Inox 302/304 - A2
- 6 pans creux
- Conditionnées par lot

Utilisation

- Environnement difficile


Info.

- La cote B est indicative et peut varier en fonction des livraisons



Fraises Mémo du dessinateur

Filetage ØM	ØF (H13)		T ≈
	nom.	maxi.	
M3	6,60	6,82	1,60
M4	9,80	10,02	2,65
M5	10,90	11,17	2,70
M6	13,20	13,47	3,30
M8	18,10	18,43	4,55
M10	21,00	21,33	5,00
M12	25,20	25,53	5,85



REMISES

Nb. Lots	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Filetage		Longueur totale L	B	DK	K	S	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
	ØM	Pas								
FHC3-8/SS/B	M3	0,50	8	-	6	1,6	2,0	500	✓	25,81 €
FHC3-12/SS/B	M3	0,50	12	-	6	1,6	2,0	500	✓	30,05 €
FHC3-16/SS/B	M3	0,50	16	-	6	1,6	2,0	500	✓	31,74 €
FHC3-20/SS/B	M3	0,50	20	-	6	1,6	2,0	500	✓	36,82 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Nb. Lots	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Filetage ØM	Pas	Longueur totale L	B	DK	K	S	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
FHC4-10/SS/B	M4	0,70	10	-	8	2,3	2,5	500	✓	26,63 €
FHC4-12/SS/B	M4	0,70	12	-	8	2,3	2,5	500	✓	32,10 €
FHC4-16/SS/B	M4	0,70	16	-	8	2,3	2,5	500	✓	29,60 €
FHC4-20/SS/B	M4	0,70	20	-	8	2,3	2,5	500	✓	33,86 €
FHC4-25/SS/B	M4	0,70	25	-	8	2,3	2,5	500	✓	36,82 €
FHC4-30/SS/B	M4	0,70	30	20	8	2,3	2,5	200	✓	20,75 €
FHC5-10/SS/B	M5	0,80	10	-	10	2,8	3,0	500	✓	29,60 €
FHC5-12/SS/B	M5	0,80	12	-	10	2,8	3,0	500	✓	30,46 €
FHC5-16/SS/B	M5	0,80	16	-	10	2,8	3,0	500	✓	33,86 €
FHC5-20/SS/B	M5	0,80	20	-	10	2,8	3,0	500	✓	36,82 €
FHC5-25/SS/B	M5	0,80	25	-	10	2,8	3,0	500	✓	56,42 €
FHC5-30/SS/B	M5	0,80	30	-	10	2,8	3,0	200	✓	18,57 €
FHC5-35/SS/B	M5	0,80	35	22	10	2,8	3,0	200	✓	29,84 €
FHC6-10/SS/B	M6	1,00	10	-	12	3,3	4,0	500	✓	35,10 €
FHC6-12/SS/B	M6	1,00	12	-	12	3,3	4,0	500	✓	50,18 €
FHC6-16/SS/B	M6	1,00	16	-	12	3,3	4,0	500	✓	59,03 €
FHC6-20/SS/B	M6	1,00	20	-	12	3,3	4,0	200	✓	23,60 €
FHC6-25/SS/B	M6	1,00	25	-	12	3,3	4,0	200	✓	31,24 €
FHC6-30/SS/B	M6	1,00	30	-	12	3,3	4,0	200	✓	21,50 €
FHC6-35/SS/B	M6	1,00	35	-	12	3,3	4,0	200	✓	30,92 €
FHC6-40/SS/B	M6	1,00	40	-	12	3,3	4,0	200	✓	35,67 €
FHC6-45/SS/B	M6	1,00	45	-	12	3,3	4,0	100	-	16,96 €
FHC6-60/SS/B	M6	1,00	60	20	12	3,3	4,0	100	-	40,81 €
FHC6-70/SS/B	M6	1,00	70	20	12	3,3	4,0	100	-	64,15 €
FHC8-16/SS/B	M8	1,25	16	-	16	4,4	5,0	200	✓	41,48 €
FHC8-20/SS/B	M8	1,25	20	-	16	4,4	5,0	200	✓	48,06 €
FHC8-25/SS/B	M8	1,25	25	-	16	4,4	5,0	100	✓	30,90 €
FHC8-30/SS/B	M8	1,25	30	-	16	4,4	5,0	100	✓	33,29 €
FHC8-40/SS/B	M8	1,25	40	-	16	4,4	5,0	100	✓	23,07 €
FHC8-50/SS/B	M8	1,25	50	-	16	4,4	5,0	100	✓	37,46 €
FHC10-35/SS/B	M10	1,50	35	-	20	5,5	6,0	100	✓	61,82 €
FHC10-40/SS/B	M10	1,50	40	-	20	5,5	6,0	100	✓	61,41 €
FHC10-50/SS/B	M10	1,50	50	32	20	5,5	6,0	100	-	55,68 €
FHC12-30/SS/B	M12	1,75	30	-	24	6,5	8,0	50	✓	45,26 €
FHC12-40/SS/B	M12	1,75	40	36	24	6,5	8,0	50	-	33,45 €
FHC12-50/SS/B	M12	1,75	50	36	24	6,5	8,0	50	-	39,59 €
FHC12-60/SS/B	M12	1,75	60	36	24	6,5	8,0	50	-	46,89 €
FHC12-70/SS/B	M12	1,75	70	36	24	6,5	8,0	50	-	60,04 €
FHC12-80/SS/B	M12	1,75	80	36	24	6,5	8,0	50	-	80,54 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm