




Couple d'amortissement de 2 à 3Ncm **FRTC** **FRNC**

- Livré avec un engrenage droit
- T° d'utilisation de : 0°C à +50°C
- Vitesse maxi. : 50t/min
- Le couple d'amortissement varie en fonction de la vitesse de rotation et de la température : voir tableau ci-contre
- Données basées sur une durée de vie de 50000 cycles
- Matières :
Boîtier : polycarbonate
Engrenage : polyacétal
Fluide d'amortissement : silicone



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Nb. de dents	Module	Ø Primitif (mm)	Couple d'amortissement (Ncm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Bi-directionnel						
FRTC2201G1	11	0,8	8,8	2 ^{±0,6}	-	22,72 €
FRTC2301G1	11	0,8	8,8	3 ^{±0,8}	✓	22,72 €
Uni-directionnel (sens horaire)						
FRNC2R201G1	11	0,8	8,8	2 ^{±0,6}	✓	27,01 €
Uni-directionnel (sens anti-horaire)						
FRNC2L201G1	11	0,8	8,8	2 ^{±0,6}	✓	27,01 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm