

Engrenage droit acier



Module 0,75


Acier 20NCD2



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Option

- Nombre de dents différent jusqu'à 184



Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	20NCD2	20NCD2	laiton	fibre
	Z10CNF18.09	trempé		
Nm	0,990	4,570	0,480	0,380
kW	0,104	0,477	0,057	0,037



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	OP Primitif	OD Extérieur	OM Moyeu	OA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						G	PG	G	PG
G0.75-10	10	8,25	9,75	9,75	4	0,006	0,002	17,94 €	
G0.75-11	11	9,00	10,50	10,50	4	0,007	0,002	18,36 €	
G0.75-13	13	9,75	11,25	11,25	5	0,008	0,003	18,74 €	
G0.75-14	14	10,50	12,00	12,00	5	0,009	0,003	19,17 €	
G0.75-15	15	11,25	12,75	12,00	5	0,009	0,004	19,67 €	
G0.75-17	17	12,75	14,25	12,00	5	0,011	0,005	20,72 €	
G0.75-18	18	13,50	15,00	12,00	5	0,011	0,006	21,13 €	
G0.75-20	20	15,00	16,50	12,00	5	0,013	0,007	21,54 €	
G0.75-22	22	16,50	18,00	12,00	5	0,015	0,009	21,98 €	
G0.75-24	24	18,00	19,50	12,00	5	0,017	0,011	22,42 €	
G0.75-25	25	18,75	20,25	12,00	5	0,017	0,012	22,66 €	
G0.75-28	28	21,00	22,50	12,00	5	0,021	0,015	23,11 €	
G0.75-30	30	22,50	24,00	12,00	5	0,023	0,017	23,32 €	
G0.75-40	40	30,00	31,50	16,00	6	0,042	0,031	23,79 €	
G0.75-45	45	33,75	35,25	16,00	6	0,050	0,040	24,19 €	
G0.75-60	60	45,00	46,50	16,00	6	0,082	0,072	25,93 €	
G0.75-70	70	52,50	54,00	16,00	8	0,106	0,097	27,20 €	
G0.75-72	72	54,00	55,50	16,00	8	0,112	0,103	27,98 €	
G0.75-100	100	75,00	76,50	16,00	8	0,210	0,201	46,01 €	
G0.75-150	150	112,50	114,00	20,00	10	0,470	0,454	75,28 €	
G0.75-180	180	135,00	136,50	30,00	12	0,671	0,655	102,51 €	
		Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille							
G0.75-184	184	138,00	139,50	Dimensions : contactez-nous			sur demande		

Dimensions en mm

Sur demande