

Engrenage droit acier



Module


Acier 20NCD2

1,0



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 trempé	laiton	fibre
Nm	2,600	12	1,25	1
kW	0,254	1,261	0,134	0,104



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Alésage	Poids (kg)		Stock*	Prix Uni. 1 à 5	
						G	PG		G	PG
G1-9	9	10,00	12,00	12	6	0,011	0,003	✓	17,07 €	
G1-10	10	11,00	13,00	13	6	0,014	0,004	✓	17,07 €	
G1-11	11	12,00	14,00	14	6	0,017	0,005	-	17,07 €	
G1-12	12	12,00	14,00	14	6	0,017	0,005	✓	8,81 €	
G1-13	13	13,00	15,00	15	6	0,020	0,006	✓	17,32 €	
G1-14	14	14,00	16,00	15	6	0,021	0,008	✓	17,66 €	
G1-15	15	15,00	17,00	12	8	0,014	0,008	✓	9,26 €	
G1-16	16	16,00	18,00	12	8	0,015	0,009	✓	9,39 €	
G1-17	17	17,00	19,00	12	8	0,017	0,011	✓	18,60 €	
G1-18	18	18,00	20,00	15	8	0,024	0,013	✓	9,81 €	
G1-19	19	19,00	21,00	15	8	0,026	0,014	-	19,28 €	
G1-20	20	20,00	22,00	15	8	0,028	0,016	✓	10,24 €	
G1-21	21	21,00	23,00	15	8	0,030	0,018	✓	20,06 €	
G1-22	22	22,00	24,00	15	8	0,032	0,020	✓	16,00 €	
G1-23	23	23,00	25,00	15	8	0,034	0,022	✓	20,43 €	
G1-24	24	24,00	26,00	15	8	0,036	0,025	✓	10,62 €	
G1-25	25	25,00	27,00	15	8	0,039	0,027	✓	11,03 €	
G1-26	26	26,00	28,00	15	8	0,041	0,029	✓	20,43 €	
G1-27	27	27,00	29,00	15	8	0,044	0,032	✓	22,63 €	
G1-28	28	28,00	30,00	15	8	0,046	0,035	✓	22,78 €	
G1-29	29	29,00	31,00	15	8	0,049	0,037	✓	23,74 €	
G1-30	30	30,00	32,00	20	8	0,064	0,040	✓	12,44 €	
G1-31	31	31,00	33,00	20	8	0,067	0,043	-	24,44 €	
G1-32	32	32,00	34,00	20	8	0,070	0,046	✓	12,77 €	
G1-33	33	33,00	35,00	20	8	0,074	0,049	-	24,97 €	
G1-34	34	34,00	36,00	20	8	0,077	0,053	✓	25,37 €	

Sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Poids (kg)		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage	G	PG		G
G1-35	35	35,00	37,00	20	8	0,080	0,056	-	25,62 €
G1-36	36	36,00	38,00	20	8	0,083	0,059	✓	13,33 €
G1-37	37	37,00	39,00	20	8	0,087	0,063	✓	26,21 €
G1-38	38	38,00	40,00	20	8	0,091	0,066	-	26,64 €
G1-39	39	39,00	41,00	20	8	0,094	0,070	-	27,14 €
G1-40	40	40,00	42,00	20	8	0,098	0,074	✓	14,27 €
G1-41	41	41,00	43,00	20	8	0,102	0,078	-	27,69 €
G1-42	42	42,00	44,00	20	8	0,106	0,082	✓	27,82 €
G1-43	43	43,00	45,00	20	8	0,110	0,086	-	27,98 €
G1-44	44	44,00	46,00	20	8	0,114	0,090	✓	27,98 €
G1-45	45	45,00	47,00	20	8	0,119	0,094	✓	28,16 €
G1-46	46	46,00	48,00	20	8	0,123	0,099	✓	28,28 €
G1-47	47	47,00	49,00	20	8	0,127	0,103	-	28,38 €
G1-48	48	48,00	50,00	20	8	0,132	0,108	✓	28,41 €
G1-49	49	49,00	51,00	20	8	0,137	0,112	-	29,92 €
G1-50	50	50,00	52,00	30	10	0,173	0,115	✓	16,21 €
G1-51	51	51,00	53,00	30	10	0,178	0,120	-	31,85 €
G1-52	52	52,00	54,00	30	10	0,183	0,125	✓	32,30 €
G1-53	53	53,00	55,00	30	10	0,188	0,130	-	32,70 €
G1-54	54	54,00	56,00	30	10	0,193	0,135	✓	33,14 €
G1-55	55	55,00	57,00	30	10	0,198	0,141	✓	33,67 €
G1-56	56	56,00	58,00	30	10	0,204	0,146	-	33,70 €
G1-57	57	57,00	59,00	30	10	0,209	0,151	-	34,27 €
G1-58	58	58,00	60,00	30	10	0,215	0,157	-	34,67 €
G1-59	59	59,00	61,00	30	10	0,220	0,163	-	35,08 €
G1-60	60	60,00	62,00	30	10	0,226	0,168	✓	18,39 €
G1-61	61	61,00	63,00	30	10	0,232	0,174	-	36,01 €
G1-62	62	62,00	64,00	30	10	0,238	0,180	-	36,66 €
G1-63	63	63,00	65,00	30	10	0,244	0,186	✓	37,66 €
G1-64	64	64,00	66,00	30	10	0,250	0,192	✓	38,40 €
G1-65	65	65,00	67,00	30	10	0,256	0,198	✓	39,29 €
G1-66	66	66,00	68,00	30	10	0,262	0,205	-	40,10 €
G1-68	68	68,00	70,00	30	10	0,275	0,218	✓	41,62 €
G1-70	70	70,00	72,00	30	10	0,288	0,231	✓	42,20 €
G1-72	72	72,00	74,00	30	10	0,302	0,244	✓	43,05 €
G1-73	73	73,00	75,00	30	10	0,309	0,251	-	44,23 €
G1-74	74	74,00	76,00	30	10	0,316	0,258	-	45,36 €
G1-76	76	76,00	78,00	30	10	0,331	0,273	✓	45,94 €
G1-78	78	78,00	80,00	30	10	0,345	0,288	✓	46,68 €
G1-80	80	80,00	82,00	30	10	0,361	0,303	✓	47,61 €
G1-84	84	84,00	86,00	30	10	0,392	0,334	-	48,27 €
G1-88	88	88,00	90,00	30	10	0,425	0,368	-	49,35 €
G1-90	90	90,00	92,00	30	10	0,442	0,385	✓	50,87 €
G1-96	96	96,00	98,00	30	10	0,496	0,438	✓	56,31 €
G1-100	100	100,00	102,00	30	10	0,534	0,476	✓	57,11 €
G1-112	112	112,00	114,00	30	10	0,656	0,598	-	71,46 €
G1-120	120	120,00	122,00	30	12	0,745	0,688	✓	80,78 €
G1-130	130	130,00	132,00	30	12	0,865	0,808	-	91,65 €
G1-150	150	150,00	152,00	40	15	1,135	1,077	✓	107,54 €

Sur demande

↓ **Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille** ↓

G1-590 590 590,00 592,00 Dimensions : contactez-nous sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

④ 241