

Engrenage droit acier




Module 2,5

Acier 20NCD2



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Indication de couple et de puissance					
Pour 50 dents à 1000 t/min.					
	20NCD2	20NCD2 Z10CNF18.09	trempe	laiton	fibre
Nm	48	228	24	19	
kW	5	23,87	2,54	2,02	



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix -12%	-25%	Sur demande	

Références	Z	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						G	PG	G	PG
G2.5-9	9	25,00	30,00	20	12	0,095	0,072	39,86 €	Sur demande
G2.5-10	10	27,50	32,50	20	12	0,115	0,092	39,86 €	
G2.5-11	11	30,00	35,00	20	12	0,137	0,114	39,86 €	
G2.5-12	12	30,00	35,00	22	15	0,125	0,101	39,86 €	
G2.5-13	13	32,50	37,50	22	15	0,148	0,125	40,81 €	
G2.5-14	14	35,00	40,00	25	15	0,186	0,150	42,70 €	
G2.5-15	15	37,50	42,50	30	15	0,238	0,177	45,38 €	
G2.5-16	16	40,00	45,00	30	15	0,267	0,207	48,04 €	
G2.5-17	17	42,50	47,50	30	15	0,298	0,238	49,02 €	
G2.5-18	18	45,00	50,00	30	15	0,331	0,270	50,81 €	
G2.5-19	19	47,50	52,50	30	15	0,366	0,305	52,14 €	
G2.5-20	20	50,00	55,00	40	20	0,424	0,316	54,04 €	
G2.5-21	21	52,50	57,50	40	20	0,462	0,354	55,37 €	
G2.5-22	22	55,00	60,00	40	20	0,503	0,394	57,34 €	
G2.5-23	23	57,50	62,50	40	20	0,545	0,437	58,76 €	
G2.5-24	24	60,00	65,00	40	20	0,589	0,481	60,57 €	
G2.5-25	25	62,50	67,50	40	20	0,635	0,527	63,77 €	
G2.5-26	26	65,00	70,00	45	20	0,721	0,575	67,02 €	
G2.5-27	27	67,50	72,50	45	20	0,771	0,624	68,41 €	
G2.5-28	28	70,00	75,00	45	20	0,823	0,676	70,25 €	
G2.5-29	29	72,50	77,50	45	20	0,876	0,730	72,52 €	
G2.5-30	30	75,00	80,00	45	20	0,932	0,785	75,00 €	
G2.5-31	31	77,50	82,50	45	20	0,989	0,842	76,92 €	
G2.5-32	32	80,00	85,00	45	20	1,048	0,902	79,57 €	
G2.5-33	33	82,50	87,50	45	20	1,109	0,963	80,50 €	

Dimensions en mm

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage	G	PG	G	PG
G2.5-34	34	85,00	90,00	45	20	1,172	1,025	82,43	€
G2.5-35	35	87,50	92,50	45	20	1,237	1,090	84,26	€
G2.5-36	36	90,00	95,00	45	20	1,303	1,157	88,83	€
G2.5-37	37	92,50	97,50	45	20	1,372	1,225	90,08	€
G2.5-38	38	95,00	100,00	45	20	1,442	1,296	92,65	€
G2.5-39	39	97,50	102,50	45	20	1,515	1,368	93,95	€
G2.5-40	40	100,00	105,00	50	20	1,632	1,442	96,23	€
G2.5-41	41	102,50	107,50	50	20	1,708	1,518	98,59	€
G2.5-42	42	105,00	110,00	50	20	1,786	1,596	100,09	€
G2.5-43	43	107,50	112,50	50	20	1,866	1,676	101,14	€
G2.5-44	44	110,00	115,00	50	20	1,964	1,774	102,35	€
G2.5-45	45	112,50	117,50	50	20	2,031	1,842	103,71	€
G2.5-46	46	115,00	120,00	50	20	2,116	1,927	106,12	€
G2.5-47	47	117,50	122,50	50	20	2,204	2,014	108,12	€
G2.5-48	48	120,00	125,00	50	20	2,293	2,104	111,08	€
G2.5-49	49	122,50	127,50	50	20	2,384	2,195	114,08	€
G2.5-50	50	125,00	130,00	50	20	2,477	2,288	117,22	€
G2.5-51	51	127,50	132,50	50	20	2,572	2,382	118,11	€
G2.5-52	52	130,00	135,00	50	20	2,668	2,479	120,06	€
G2.5-53	53	132,50	137,50	50	20	2,767	2,578	121,04	€
G2.5-54	54	135,00	140,00	50	20	2,868	2,678	122,26	€
G2.5-55	55	137,50	142,50	50	20	2,970	2,781	134,17	€
G2.5-56	56	140,00	145,00	50	20	3,074	2,885	136,48	€
G2.5-57	57	142,50	147,50	50	20	3,180	2,991	138,99	€
G2.5-58	58	145,00	150,00	50	20	3,288	3,099	141,06	€
G2.5-59	59	147,50	152,50	50	20	3,398	3,209	143,10	€
G2.5-60	60	150,00	155,00	50	20	3,510	3,321	145,48	€
G2.5-62	62	155,00	160,00	50	20	3,739	3,550	164,64	€
G2.5-64	64	160,00	165,00	50	20	3,976	3,786	185,91	€
G2.5-65	65	162,50	167,50	50	20	4,097	3,907	199,20	€
G2.5-66	66	165,00	170,00	50	20	4,220	4,030	219,06	€
G2.5-68	68	170,00	175,00	50	20	4,471	4,282	228,69	€
G2.5-70	70	175,00	180,00	50	20	4,731	4,541	242,52	€
G2.5-71	71	177,50	182,50	100	25	5,485	4,640	257,37	€
G2.5-72	72	180,00	185,00	100	25	5,619	4,774	273,02	€
G2.5-73	73	182,50	187,50	100	25	5,756	4,910	283,07	€
G2.5-74	74	185,00	190,00	100	25	5,894	5,048	294,23	€
G2.5-75	75	187,50	192,50	100	25	6,033	5,188	305,51	€
G2.5-76	76	190,00	195,00	100	25	6,175	5,330	314,95	€
G2.5-78	78	195,00	200,00	100	25	6,465	5,619	322,49	€
G2.5-80	80	200,00	205,00	100	25	6,761	5,916	328,21	€
G2.5-86	86	215,00	220,00	100	25	7,697	6,851	334,52	€
G2.5-90	90	225,00	230,00	100	25	8,358	7,513	365,85	€
G2.5-96	96	240,00	245,00	100	25	9,406	8,560	393,89	€
G2.5-98	98	245,00	250,00	100	25	9,770	8,925	416,50	€
G2.5-100	100	250,00	255,00	100	25	10,142	9,297	467,35	€
G2.5-105	105	262,50	267,50	100	25	11,104	10,259	506,98	€
G2.5-110	110	275,00	280,00	100	25	12,114	11,269	538,13	€
G2.5-115	115	287,50	292,50	100	25	13,170	12,325	586,22	€

Sur demande

↓ **Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille** ↓

G2.5-235 235 587,50 592,50 Dimensions : contactez-nous sur demande

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 4 2016

4 277