



Série économique

- Angle de pression 20°
- Matière :

Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**

Vendu
Préalésé*

REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	Préalésage	
					non garanti ØA*	Prix Uni. 1 à 3
G3-12/ECO	12	36	42	25	12	6,04 €
G3-13/ECO	13	39	45	25	12	7,21 €
G3-14/ECO	14	42	48	30	12	7,47 €
G3-15/ECO	15	45	51	35	12	8,40 €
G3-16/ECO	16	48	54	38	15	9,76 €
G3-17/ECO	17	51	57	42	15	10,39 €
G3-18/ECO	18	54	60	45	15	11,11 €
G3-19/ECO	19	57	63	45	15	11,45 €
G3-20/ECO	20	60	66	45	15	12,80 €
G3-21/ECO	21	63	69	45	15	14,91 €
G3-22/ECO	22	66	72	50	15	15,40 €
G3-23/ECO	23	69	75	50	15	16,90 €
G3-24/ECO	24	72	78	50	16	18,65 €
G3-25/ECO	25	75	81	60	16	19,18 €
G3-26/ECO	26	78	84	60	16	20,50 €
G3-27/ECO	27	81	87	60	16	21,96 €
G3-28/ECO	28	84	90	60	16	24,41 €
G3-29/ECO	29	87	93	60	16	25,23 €
G3-30/ECO	30	90	96	60	16	26,21 €
G3-31/ECO	31	93	99	70	20	27,15 €
G3-32/ECO	32	96	102	70	20	28,57 €
G3-33/ECO	33	99	105	70	20	28,68 €
G3-34/ECO	34	102	108	70	20	29,81 €
G3-35/ECO	35	105	111	70	20	31,58 €
G3-36/ECO	36	108	114	70	20	33,94 €
G3-37/ECO	37	111	117	80	20	35,26 €
G3-38/ECO	38	114	120	80	20	35,82 €
G3-39/ECO	39	117	123	80	20	36,83 €
G3-40/ECO	40	120	126	80	20	36,99 €
G3-41/ECO	41	123	129	90	20	43,22 €
G3-42/ECO	42	126	132	90	20	48,52 €
G3-43/ECO	43	129	135	90	20	51,37 €
G3-44/ECO	44	132	138	90	20	52,76 €
G3-45/ECO	45	135	141	90	20	55,72 €
G3-46/ECO	46	138	144	90	20	59,30 €
G3-47/ECO	47	141	147	90	20	61,97 €
G3-48/ECO	48	144	150	100	20	63,16 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 4 2016

4 283