



Engrenage droit acier


Acier C45

Module 4,0

- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- Non modifiable par nos soins



Vendu
préalésé*



Série économique

REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	Préalésage	
					non garanti ØA*	Prix Uni. 1 à 3
G4-12/ECO	12	48	56	35	14	10,89 €
G4-13/ECO	13	52	60	40	14	12,69 €
G4-14/ECO	14	56	64	45	14	14,41 €
G4-15/ECO	15	60	68	45	14	16,33 €
G4-16/ECO	16	64	72	50	15	18,81 €
G4-17/ECO	17	68	76	50	15	21,03 €
G4-18/ECO	18	72	80	50	15	22,38 €
G4-19/ECO	19	76	84	60	15	22,98 €
G4-20/ECO	20	80	88	60	15	24,66 €
G4-21/ECO	21	84	92	70	20	25,76 €
G4-22/ECO	22	88	96	70	20	28,13 €
G4-23/ECO	23	92	100	75	20	31,31 €
G4-24/ECO	24	96	104	75	20	33,23 €
G4-25/ECO	25	100	108	75	20	35,07 €
G4-26/ECO	26	104	112	75	20	37,32 €
G4-27/ECO	27	108	116	75	20	41,19 €
G4-28/ECO	28	112	120	75	20	43,56 €
G4-29/ECO	29	116	124	75	20	45,07 €
G4-30/ECO	30	120	128	75	20	47,88 €
G4-31/ECO	31	124	132	80	20	48,89 €
G4-32/ECO	32	128	136	80	20	50,58 €
G4-33/ECO	33	132	140	80	20	53,06 €
G4-34/ECO	34	136	144	80	20	55,46 €
G4-35/ECO	35	140	148	80	20	57,83 €
G4-36/ECO	36	144	152	80	20	65,35 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 €/min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 4 2016

4 291