

GA6 GA8

Force fixe de 50 à 400N


- Ressort à gaz
- Fonctionne en compression
- Amortissement au gaz (azote) et huile
- Matières :
 - Tige : acier chromé
 - Corps : acier
 - Embout : nylon
- A utiliser avec la tige vers le bas
- Taille 6 : de 50N à 400N
- Taille 8 : de 100N à 540N



Livré avec embout à œil

Utilisation

- Ouverture de capot
- Aide à l'effort



REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	Course	L	L1	ØD1	ØD2	ØT	ØN	P	E	Zone d'amortissement avec huile	Force (N)	Stock*	Prix Uni.
													1 à 5
Taille 6													
GA6060050	60	160	100	15	6	M5	6	17	8	20	50	✓	115,52 €
GA6100080	100	240	140	15	6	M5	6	17	8	20	80	✓	116,20 €
GA6150100	150	340	190	15	6	M5	6	17	8	20	100	✓	116,20 €
GA6200200	200	440	240	15	6	M5	6	17	8	20	200	-	119,06 €
Taille 8													
GA8100100	100	264	164	18	8	M6	8	21	10	30	100	✓	126,43 €
GA8150200	150	364	214	18	8	M6	8	21	10	30	200	✓	128,31 €
GA8200300	200	464	264	18	8	M6	8	21	10	30	300	✓	130,55 €
GA8250400	250	564	314	18	8	M6	8	21	10	30	400	✓	132,48 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm