

# Engrenage droit laiton



## Module 0,5



## Laiton CuZn40Pb3



Indication de couple et de puissance  
Pour 50 dents à 1000 t/min.

	20NCD2	Laiton
Nm	0,391	0,195
kW	0,041	0,021

- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°



**REMISES**

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix -12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
GB0.5-10	10	5,50	6,50	6,50	3	-	11,21 €
GB0.5-12	12	6,00	7,00	7,00	3	✓	11,76 €
GB0.5-15	15	7,50	8,50	8,50	3	✓	12,32 €
GB0.5-18	18	9,00	10,00	8,50	4	-	12,92 €
GB0.5-20	20	10,00	11,00	8,50	4	✓	13,46 €
GB0.5-22	22	11,00	12,00	8,50	4	-	14,01 €
GB0.5-25	25	12,50	13,50	10,00	5	✓	15,42 €
GB0.5-28	28	14,00	15,00	10,00	5	✓	16,55 €
GB0.5-30	30	15,00	16,00	10,00	5	✓	16,82 €
GB0.5-35	35	17,50	18,50	10,00	5	-	17,39 €
GB0.5-40	40	20,00	21,00	10,00	5	✓	18,52 €
GB0.5-45	45	22,50	23,50	10,00	5	-	20,19 €
GB0.5-50	50	25,00	26,00	12,00	6	✓	22,45 €
GB0.5-55	55	27,50	28,50	12,00	6	-	23,57 €
GB0.5-60	60	30,00	31,00	12,00	6	✓	24,71 €
GB0.5-70	70	35,00	36,00	12,00	6	✓	28,08 €
GB0.5-80	80	40,00	41,00	12,00	6	✓	36,49 €
GB0.5-90	90	45,00	46,00	12,00	6	-	39,30 €
GB0.5-100	100	50,00	51,00	12,00	6	✓	41,00 €
GB0.5-120	120	60,00	61,00	18,00	6	✓	53,37 €
GB0.5-140	140	70,00	71,00	18,00	6	-	101,14 €
GB0.5-150	150	75,00	76,00	18,00	6	-	106,77 €
GB0.5-180	180	90,00	91,00	20,00	8	✓	185,44 €

**Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**

GB0.5-278 278 139,00 140,00 Dimensions : contactez-nous sur demande

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm