

# Engrenage droit laiton



## Module 1,0


## Laiton CuZn40Pb3



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance		
Pour 50 dents à 1000 t/min.		
	20NCD2	Laiton
Nm	2,600	1,250
kW	0,254	0,134

**EN STOCK\***  
Sinon contactez-nous



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
GB1-12	12	12,00	14,00	14	6	✓	15,12 €
GB1-15	15	15,00	17,00	12	8	✓	15,72 €
GB1-18	18	18,00	20,00	15	8	-	16,82 €
GB1-20	20	20,00	22,00	15	8	✓	17,39 €
GB1-22	22	22,00	24,00	15	8	-	19,09 €
GB1-25	25	25,00	27,00	15	8	✓	20,74 €
GB1-28	28	28,00	30,00	15	8	-	22,45 €
GB1-30	30	30,00	32,00	20	8	✓	24,71 €
GB1-32	32	32,00	34,00	20	8	-	26,37 €
GB1-36	36	36,00	38,00	20	8	-	28,08 €
GB1-40	40	40,00	42,00	20	8	✓	29,48 €
GB1-44	44	44,00	46,00	20	8	-	31,99 €
GB1-48	48	48,00	50,00	20	8	-	39,30 €
GB1-50	50	50,00	52,00	30	10	✓	41,00 €
GB1-54	54	54,00	56,00	30	10	-	48,29 €
GB1-56	56	56,00	58,00	30	10	-	50,00 €
GB1-60	60	60,00	62,00	30	10	✓	51,96 €
GB1-64	64	64,00	66,00	30	10	-	55,07 €
GB1-66	66	66,00	68,00	30	10	-	56,17 €
GB1-70	70	70,00	72,00	30	10	-	61,80 €
GB1-80	80	80,00	82,00	30	10	-	109,55 €
GB1-90	90	90,00	92,00	30	10	-	140,49 €
GB1-100	100	100,00	102,00	30	10	-	213,54 €

**Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**

GB1-590 590 590,00 592,00 Dimensions : contactez-nous sur demande

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm