




- Série standard selon DIN 808-7551
- Paliers lisses trempés
- Vitesse admissible jusqu'à 800 t/min
- Angle de désalignement maxi. 90°
- Matières :
  - acier C45
  - axe 18NCD4 trempé



### Accessoire

- N'oubliez pas le couvre-joint

### Alésage modifiable



### Angle Facteur

5°	1,25
10°	1,00
20°	0,75
30°	0,45
40°	0,30

### Influence de l'angle de travail

Les couples indiqués correspondent à un angle de 10°. Il convient donc de les pondérer avec les facteurs ci-contre en fonction de l'angle de travail.

Ex. : 10Nm à transmettre à 20°  
calcul :  $10/0,75=13,33$

Utiliser le cardan pouvant transmettre 13,33Nm à la vitesse désirée.

### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix -6%	-12%	Sur demande	

Références	ØD	ØA	C	M	L	Couple (Nm)								Stock*	Prix Uni. 1 à 4
						à 100 t/min	à 200 t/min	à 300 t/min	à 400 t/min	à 500 t/min	à 700 t/min	à 800 t/min			
GD01-A-6/6	16	6	7,5	27	61	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	53,54 €
GD02-A-8/8	16	8	10	27	67	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	53,54 €
GD03-A-10/10	20	10	10	30	75	23	15	13	12	11	10	7	✓	56,19 €	
GD04-A-12/12	22	12	11	29	74	39	23	18	15	14	12	11	✓	56,19 €	
GD05-A-14/14	25	14	13	33	85	62	39	36	32	30	26	24	✓	62,96 €	
GD1-A-16/16	29	16	19	35	100	78	76	65	52	46	37	32	✓	67,22 €	
GD2-A-18/18	32	18	20	39	112	140	108	86	65	54	43	-	✓	81,04 €	
GD3-A-20/20	40	20	19	46	128	216	151	108	86	76	54	-	✓	89,48 €	
GD4-A-22/22	40	22	25	48	145	270	173	130	108	86	65	-	-	120,01 €	
GD5-A-25/25	50	25	24	59	163	346	216	151	130	108	86	-	✓	146,70 €	
GD6-A-30/30	58	30	28	66	182	389	238	173	140	119	-	-	-	174,27 €	
GD61-A-32/32	63	32	30	84	198	-	-	-	-	-	-	-	-	174,27 €	
GD7-A-35/35	70	35	32	78	212	410	270	205	157	130	-	-	-	320,37 €	
GD8-A-40/40	80	40	38	95	245	454	302	238	194	-	-	-	-	501,36 €	
GD9-A-50/50	95	50	50	120	290	648	432	302	238	-	-	-	-	696,08 €	

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax **0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel