

- DIN 648, série E, ISO 6124/1


- Matière :

Acier

Info.

- Requiert une maintenance sauf pour les références GE-E

Economique



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	-30%	Sur demande	


Références	Ød	ØD	ØD1	S	C	δ	Capacité de charge			Stock*	Prix Uni. 1 à 5
							statique (N)	dynamique (N)	Masse (g)		
GE6E	6 ^{+0,008}	14 ^{+0,008}	10,0	6 ^{+0,12}	4 ^{+0,24}	13°	17000	3400	<10	✓	3,17 €
GE8E	8 ^{+0,008}	16 ^{+0,008}	13,0	8 ^{+0,12}	5 ^{+0,24}	15°	27500	5500	<10	✓	3,17 €
GE10E	10 ^{+0,008}	19 ^{+0,009}	16,0	9 ^{+0,12}	6 ^{+0,24}	12°	40500	8150	10	✓	3,17 €
GE12E	12 ^{+0,008}	22 ^{+0,009}	18,0	10 ^{+0,12}	7 ^{+0,24}	11°	54000	10800	10	✓	3,17 €
GE15ES	15 ^{+0,008}	26 ^{+0,009}	22,0	12 ^{+0,12}	9 ^{+0,24}	8°	85000	17000	20	✓	3,17 €
GE17ES	17 ^{+0,008}	30 ^{+0,009}	25,0	14 ^{+0,12}	10 ^{+0,24}	10°	106000	21200	40	✓	3,43 €
GE20ES	20 ^{+0,010}	35 ^{+0,011}	29,0	16 ^{+0,12}	12 ^{+0,24}	9°	146000	30000	60	✓	3,43 €
GE25ES	25 ^{+0,010}	42 ^{+0,011}	35,5	20 ^{+0,12}	16 ^{+0,24}	7°	240000	48000	110	✓	3,99 €
GE30ES	30 ^{+0,010}	47 ^{+0,011}	40,7	22 ^{+0,12}	18 ^{+0,24}	6°	310000	62000	140	✓	5,02 €
GE35ES	35 ^{+0,012}	55 ^{+0,013}	47,0	25 ^{+0,12}	20 ^{+0,30}	6°	400000	80000	220	-	6,93 €
GE40ES	40 ^{+0,012}	62 ^{+0,013}	53,0	28 ^{+0,12}	22 ^{+0,30}	7°	500000	100000	300	✓	9,10 €
GE45ES	45 ^{+0,012}	68 ^{+0,013}	60,0	32 ^{+0,12}	25 ^{+0,30}	7°	640000	127000	400	-	10,14 €
GE50ES	50 ^{+0,012}	75 ^{+0,013}	66,0	35 ^{+0,12}	28 ^{+0,30}	6°	780000	156000	540	✓	12,83 €
GE60ES	60 ^{+0,015}	90 ^{+0,015}	80,0	44 ^{+0,15}	36 ^{+0,40}	6°	1220000	245000	1000	✓	22,54 €
GE70ES	70 ^{+0,015}	105 ^{+0,015}	92,0	49 ^{+0,15}	40 ^{+0,40}	6°	1560000	315000	1500	-	28,46 €
GE80ES	80 ^{+0,015}	120 ^{+0,015}	105,0	55 ^{+0,15}	45 ^{+0,40}	6°	2000000	400000	2200	-	42,46 €
GE90ES	90 ^{+0,020}	130 ^{+0,018}	115,0	60 ^{+0,20}	50 ^{+0,50}	5°	2450000	490000	2700	-	69,39 €
GE100ES	100 ^{+0,020}	150 ^{+0,018}	130,0	70 ^{+0,20}	55 ^{+0,50}	7°	3050000	610000	4300	-	96,32 €
GE110ES	110 ^{+0,020}	160 ^{+0,025}	140,0	70 ^{+0,20}	55 ^{+0,50}	6°	3250000	655000	4700	-	144,75 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- DIN 648, série E, ISO 6124/1
- Matière :
Acier

Info.

- Requiert une maintenance



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	-30%	Sur demande

Références	Od	OD	OD1	S	C	δ	Capacité de charge			Prix Uni. 1 à 5	
							statique (N)	dynamique (N)	Masse (g)		
GE15ES-2RS	15 ^{+0,008}	26 ^{+0,009}	22,0	12 ^{+0,12}	9 ^{+0,24}	8°	85000	17000	20	-	3,99 €
GE17ES-2RS	17 ^{+0,008}	30 ^{+0,009}	25,0	14 ^{+0,12}	10 ^{+0,24}	10°	106000	21200	40	✓	4,24 €
GE20ES-2RS	20 ^{+0,010}	35 ^{+0,011}	29,0	16 ^{+0,12}	12 ^{+0,24}	9°	146000	30000	60	✓	4,51 €
GE25ES-2RS	25 ^{+0,010}	42 ^{+0,011}	35,5	20 ^{+0,12}	16 ^{+0,24}	7°	240000	48000	110	-	5,58 €
GE30ES-2RS	30 ^{+0,010}	47 ^{+0,011}	40,7	22 ^{+0,12}	18 ^{+0,24}	6°	310000	62000	140	✓	6,39 €
GE35ES-2RS	35 ^{+0,012}	55 ^{+0,013}	47,0	25 ^{+0,12}	20 ^{+0,30}	6°	400000	80000	220	✓	8,01 €
GE40ES-2RS	40 ^{+0,012}	62 ^{+0,013}	53,0	28 ^{+0,12}	22 ^{+0,30}	7°	500000	100000	300	✓	9,92 €
GE45ES-2RS	45 ^{+0,012}	68 ^{+0,013}	60,0	32 ^{+0,12}	25 ^{+0,30}	7°	640000	127000	400	-	11,76 €
GE50ES-2RS	50 ^{+0,012}	75 ^{+0,013}	66,0	35 ^{+0,12}	28 ^{+0,30}	6°	780000	156000	540	-	15,54 €
GE60ES-2RS	60 ^{+0,015}	90 ^{+0,015}	80,0	44 ^{+0,15}	36 ^{+0,40}	6°	1220000	245000	1000	-	24,17 €
GE70ES-2RS	70 ^{+0,015}	105 ^{+0,015}	92,0	49 ^{+0,15}	40 ^{+0,40}	6°	1560000	315000	1500	-	31,68 €
GE80ES-2RS	80 ^{+0,015}	120 ^{+0,015}	105,0	55 ^{+0,15}	45 ^{+0,40}	6°	2000000	400000	2200	-	50,01 €
GE90ES-2RS	90 ^{+0,020}	130 ^{+0,018}	115,0	60 ^{+0,20}	50 ^{+0,50}	5°	2450000	490000	2700	-	78,01 €
GE100ES-2RS	100 ^{+0,020}	150 ^{+0,018}	130,0	70 ^{+0,20}	55 ^{+0,50}	7°	3050000	610000	4300	-	104,92 €
GE110ES-2RS	110 ^{+0,020}	160 ^{+0,025}	140,0	70 ^{+0,20}	55 ^{+0,50}	6°	3250000	655000	4700	-	160,91 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- DIN 648, série E, ISO 6124/1


- Matière :

Acier

Avantage

- Pas de maintenance

Sans maintenance



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	-10%	-15%	-20%	-30%	Sur demande	

Références	Ød	ØD	ØD1	S	C	α	Capacité de charge			Prix Uni. 1 à 5
							statique (N)	dynamique (N)	Masse (g)	
GE6C	6 ^{+0,008}	14 ^{+0,008}	10,0	6 ^{+0,12}	4 ^{+0,24}	13°	9000	3600	4	5,33 €
GE8C	8 ^{+0,008}	16 ^{+0,008}	13,0	8 ^{+0,12}	5 ^{+0,24}	15°	14600	5850	7	5,86 €
GE10C	10 ^{+0,008}	19 ^{+0,009}	16,0	9 ^{+0,12}	6 ^{+0,24}	12°	21600	8650	10	5,86 €
GE12C	12 ^{+0,008}	22 ^{+0,009}	18,0	10 ^{+0,12}	7 ^{+0,24}	11°	28500	11400	10	6,39 €
GE15C	15 ^{+0,008}	26 ^{+0,009}	22,0	12 ^{+0,12}	9 ^{+0,24}	8°	44000	17600	20	7,74 €
GE17C	17 ^{+0,008}	30 ^{+0,009}	25,0	14 ^{+0,12}	10 ^{+0,24}	10°	56000	22400	30	8,81 €
GE20C	20 ^{+0,010}	35 ^{+0,011}	29,0	16 ^{+0,12}	12 ^{+0,24}	9°	78000	31500	60	9,35 €
GE25C	25 ^{+0,010}	42 ^{+0,011}	35,5	20 ^{+0,12}	16 ^{+0,24}	7°	127000	51000	110	10,43 €
GE30C	30 ^{+0,010}	47 ^{+0,011}	40,7	22 ^{+0,12}	18 ^{+0,24}	6°	166000	65500	140	12,30 €


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- DIN 648, série E, ISO 6124/1
- Matière : Acier

Avantage

- Pas de maintenance

Sans maintenance



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	-30%	Sur demande

Références	Ød	ØD	ØD1	S	C	α	Capacité de charge			Stock*	Prix Uni. 1 à 5
							statique (N)	dynamique (N)	Masse (g)		
GE17ET-2RS	17 ^{+0,008}	30 ^{+0,009}	25,0	14 ^{+0,12}	10 ^{+0,24}	10°	56000	22400	30	-	10,95 €
GE20ET-2RS	20 ^{+0,010}	35 ^{+0,011}	29,0	16 ^{+0,12}	12 ^{+0,24}	9°	78000	31500	60	✓	11,24 €
GE25ET-2RS	25 ^{+0,010}	42 ^{+0,011}	35,5	20 ^{+0,12}	16 ^{+0,24}	7°	127000	51000	110	-	13,93 €
GE30ET-2RS	30 ^{+0,010}	47 ^{+0,011}	40,7	22 ^{+0,12}	18 ^{+0,24}	6°	166000	65500	140	-	15,02 €
GE35ET-2RS	35 ^{+0,012}	55 ^{+0,013}	47,0	25 ^{+0,12}	20 ^{+0,30}	6°	224000	112000	220	✓	17,71 €
GE40ET-2RS	40 ^{+0,012}	62 ^{+0,013}	53,0	28 ^{+0,12}	22 ^{+0,20}	7°	280000	140000	300	-	20,39 €
GE45ET-2RS	45 ^{+0,012}	68 ^{+0,013}	60,0	32 ^{+0,12}	25 ^{+0,30}	7°	360000	180000	400	-	24,17 €
GE50ET-2RS	50 ^{+0,012}	75 ^{+0,013}	66,0	35 ^{+0,12}	28 ^{+0,30}	6°	440000	220000	540	-	29,55 €
GE60ET-2RS	60 ^{+0,015}	90 ^{+0,015}	80,0	44 ^{+0,15}	36 ^{+0,40}	6°	695000	345000	1000	✓	47,84 €
GE70ET-2RS	70 ^{+0,015}	105 ^{+0,01}	92,0	49 ^{+0,15}	40 ^{+0,40}	6°	880000	440000	1500	-	64,01 €
GE80ET-2RS	80 ^{+0,015}	120 ^{+0,015}	105,0	55 ^{+0,15}	45 ^{+0,40}	6°	1140000	570000	2200	-	94,17 €
GE90ET-2RS	90 ^{+0,020}	130 ^{+0,018}	115,0	60 ^{+0,20}	50 ^{+0,50}	5°	1370000	695000	2700	-	122,68 €
GE100ET-2RS	100 ^{+0,020}	150 ^{+0,018}	130,0	70 ^{+0,20}	55 ^{+0,50}	7°	1730000	865000	4300	-	246,52 €
GE110ET-2RS	110 ^{+0,020}	160 ^{+0,025}	140,0	70 ^{+0,20}	55 ^{+0,50}	6°	1860000	930000	4700	-	309,53 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm