

- Fermeture par accrochage
- Matière :
acier zingué blanc

Montage



- GE14-ZB : avec le crochet AC101-ZB
cote X=53,9mm pour une tension
de 350N

Avantages

- Bonne souplesse d'utilisation
- Permet de nombreuses manoeuvres
sans relâchement du serrage
- Tolérances de positionnement élargies

Info.

- Vendu par multiple, contactez-nous



REMISES

Qté	1+	51+	101+	250+	400+	500+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande

Références	Øfil	Épaisseur levier	Épaisseur patte de fixation	Tension maxi (N)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 50
Modèle avec porte-cadenas							
GE14-ZB	2,5	15/10è	20/10è	500	21,9	✓	3,15 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm