

- Ecrou à oreilles borgne taraudé ou taraudé traversant

- Pour serrage manuel

- Matière :

Polymamide noir

Surface mate

Insert : laiton

### Option



- Insert inox ou polymamide coloré sur quantités

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter



*insert laiton*



### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Rem. Prix	-	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	A	B	C	ØD	Ød	H	F	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
<b>Ecrou borgne</b>									
GGB34-M6	34	14	18	M6	-	9	4	✓	1,88 €
GGB34-M8	34	14	18	M8	-	9	4	✓	1,88 €
GGB40-M6	40	15	19	M6	-	9	4	✓	1,98 €
GGB40-M8	40	15	19	M8	-	9	4	✓	1,98 €
GGB48-M6	48	17	20	M6	-	13	4	-	2,06 €
GGB48-M8	48	17	20	M8	-	13	4	✓	2,06 €
<b>Ecrou taraudage traversant</b>									
GGB34-M6/FP	34	14	18	M6	7	15	4	✓	2,06 €
GGB40-M6/FP	40	15	19	M6	9	15	4	✓	2,11 €
GGB40-M8/FP	40	15	19	M8	9	15	4	✓	2,11 €
GGB48-M6/FP	48	17	20	M6	9	15	4	✓	2,21 €
GGB48-M8/FP	48	17	20	M8	9	15	4	✓	2,21 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm