

# Petit volant à 6 lobes **tarauté**

Stock

**GLB** **Technopolymère** insert laiton ou inox

- Petit volant à 6 lobes **borgne tarauté**  
ou **tarauté traversant**

- Matière :


Polyamide noir  
Surface mat  
Insert laiton ou inox

insert laiton  
ou inox



## Info.

- Vendu par multiple,  
nous contacter



## REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	Sur demande

Références		A	B	C	F	ØD	E	Ød	Stock*	Prix Uni.1 à 9	
Laiton	Inox								Laiton	Laiton	Inox
<b>Volant borgne</b>											
GLB30-M6	GLB30-M6/SS	30	14	24	15	M6	13	-	✓	2,61 €	6,61 €
GLB30-M8	-	30	14	24	15	M8	13	-	✓	2,75 €	-
GLB40-M6	GLB40-M6/SS	40	16	28	18	M6	13	-	✓	3,07 €	7,48 €
GLB40-M8	GLB40-M8/SS	40	16	28	18	M8	13	-	✓	3,07 €	7,52 €
GLB50-M8	GLB50-M8/SS	50	18	32	20	M8	15	-	✓	3,61 €	9,48 €
GLB50-M10	GLB50-M10/SS	50	18	32	20	M10	16	-	✓	3,87 €	9,48 €
GLB60-M12	GLB60-M12/SS	60	20	36	22	M12	18	-	✓	5,22 €	15,36 €
GLB70-M12	-	70	23	40	24	M12	18	-	✓	6,52 €	-
GLB70-M14	-	70	23	40	24	M14	20	-	✓	8,15 €	-
GLB70-M16	-	70	23	40	24	M16	20	-	✓	8,71 €	-
<b>Volant taraudage traversant</b>											
GLB30-M6/FP	GLB30-M6/FP/SS	30	14	24	15	M6	11	8	✓	3,24 €	11,22 €
GLB30-M8/FP	-	30	14	24	15	M8	11	10	✓	3,54 €	-
GLB40-M6/FP	GLB40-M6/FP/SS	40	16	28	18	M6	15	7	✓	3,98 €	12,47 €
GLB40-M8/FP	GLB40-M8/FP/SS	40	16	28	18	M8	15	11	✓	4,23 €	13,27 €
GLB50-M8/FP	GLB50-M8/FP/SS	50	18	32	20	M8	18	11	✓	5,11 €	14,56 €
GLB50-M10/FP	GLB50-M10/FP/SS	50	18	32	20	M10	18	11	✓	5,27 €	15,36 €
GLB60-M12/FP	-	60	20	36	22	M12	25	13	✓	7,03 €	-
GLB70-M12/FP	-	70	23	40	24	M12	25	14	✓	8,78 €	-
GLB70-M14/FP	-	70	23	40	24	M14	25	15	✓	10,71 €	-
GLB70-M16/FP	-	70	23	40	24	M16	25	17	✓	12,48 €	-

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## - Petit volant à 6 lobes avec tige filetée

## - Matière :


Polyamide noir

Surface mat

Tige filetée acier ou inox

**Option**

- Insert inox ou polyamide coloré sur quantités

**REMISES**

Qté	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références		ØA	B	C	F	ØD	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 9	
Acier	Inox								Acier	Inox
GLP30-M6-20	GLP30-M6-20/SS	30	14	24	15	M6	20	✓	2,40 €	5,81 €
GLP30-M6-30	GLP30-M6-30/SS	30	14	24	15	M6	30	✓	2,61 €	5,95 €
GLP30-M8-20	-	30	14	24	15	M8	20	✓	2,61 €	-
GLP30-M8-30	-	30	14	24	15	M8	30	✓	2,66 €	-
GLP40-M8-20	GLP40-M8-20/SS	40	16	28	18	M8	20	✓	2,91 €	6,88 €
GLP40-M8-30	GLP40-M8-30/SS	40	16	28	18	M8	30	✓	2,98 €	7,28 €
GLP40-M8-40	-	40	16	28	18	M8	40	✓	3,07 €	-
GLP50-M10-20	-	50	18	32	20	M10	20	✓	4,06 €	-
GLP50-M10-30	GLP50-M10-30/SS	50	18	32	20	M10	30	✓	4,17 €	10,86 €
GLP50-M10-40	GLP50-M10-40/SS	50	18	32	20	M10	40	✓	4,28 €	11,02 €
GLP60-M12-30	GLP60-M12-30/SS	60	20	36	22	M12	30	✓	6,98 €	13,27 €
GLP60-M12-50	GLP60-M12-50/SS	60	20	36	22	M12	50	✓	7,61 €	15,36 €
GLP70-M12-30	-	70	23	40	24	M12	30	✓	7,61 €	-
GLP70-M12-50	-	70	23	40	24	M12	50	✓	8,15 €	-

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm