Pour l'emboutteillage et l'emballage

GMK17


BROSSE


- ***Brosse pour structure de convoyage***
- *Matières :*
  Profil conique : inox
  Corps : polyéthylène
  UHMW1000 "DESLIDUR"
  brosse PE



Accessoires

- *Bride* ***GMK17 (tome 5 p.117)***
- *Axes de fixation* ***APBF (tome 5 p.118***
- *Support de guide* ***SDG (tome 5 p.122)***





Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	2+	4+	10+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Référence	Couleur	L	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni.
GMK17-BROSSE	Blanc	500	0,36	✔	49,55 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Bride pour profil de guidage


GMC$_{BR}$
GMK$_{BR}$


Plastique

- ***Bride simple pour guides GMC et GMK***
- *Matières :*
  Bride : polyamide renforcé
  Visserie : inox
- ***Vendu par multiple, nous contacter***


Accessoires


- *Guides* ***GMC*** *et* ***GMK*** ***(tome 5 p.107)***
- *Axes de fixation* ***APB-F*** ***(tome 5 p.118)***





GMC20-BR





GMK17-BR

REMISES

Qté	1+	50+	100+	200+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Type	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
GMC20-BR	Pour profil plat	0,03	✔	3,47 €
GMK17-BR	Pour profil conique	0,03	✔	2,74 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*