

Stock Inx Aci Grenouillère ressort à biellettes

Recommandé en cas d'absence de joint **GP22**
GP23



- Tolérances de positionnement élargies
- Très bonne souplesse d'utilisation
- Matière : acier zingué blanc ou inox 303

Montage

- Cote approximative avec le crochet **AC122** X=87 mm pour une tension de 350 N

Info.

- Vendu par multiple, contactez-nous



REMISES

| Qté | 1+ | 51+ | 101+ | 250+ | 400+ | 500+ |
|------|------|------|------|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -10% | -15% | -20% | -25% | Sur demande |

| Références | Øfil | Epaisseur levier | Epaisseur patte de fixation | Tension maxi (N) | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 50 |
|---------------------|------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------|--------|------------------|
| Modèle acier | | | | | | | |
| GP22-ZB | 1,7 | 20/10è | 25/10è | 450 | 75 | ✓ | 7,00 € |
| GP23-ZB | 2,5 | 20/10è | 25/10è | 450 | 75 | ✓ | 7,22 € |
| Modèle inox | | | | | | | |
| GP22-SS | 2,7 | 20/10è | 25/10è | 450 | 75 | ✓ | 14,44 € |
| GP23-SS | 3,5 | 20/10è | 25/10è | 450 | 75 | ✓ | 14,88 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 €/min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

123