

Goupille cannelée ISO8740, ISO8741 et ISO8745

GRP

Acier

- Immobilisation d'une pièce par rapport à une autre
- Norme ISO8740 (DIN1473) et ISO8741 (DIN1474) et ISO8745 (DIN1472)
- Matière : Acier 9SMnPb28K
- Conditionnées par lot




Avantages

- Un simple perçage chanfreiné est nécessaire, pas besoin d'alésage tolérancé
- Résiste aux vibrations

Info.

- Norme ISO : la longueur est mesurée hors-tout (Norme DIN : la longueur est mesurée aux arêtes)



REMISES

Qté	1+	5+	10+	21+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	ØD	L	Norme	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
GRP2-14-A/B	2	14	ISO8740	100	✓	9,87 €
GRP3-16-A/B	3	16	ISO8740	100	✓	11,72 €
GRP6-20-A/B	6	20	ISO8740	100	✓	22,05 €
GRP4-10-F/B	4	10	ISO8741	100	✓	12,61 €
GRP4-20-F/B	4	20	ISO8741	100	✓	13,83 €
GRP5-12-F/B	5	12	ISO8741	100	✓	14,87 €
GRP5-20-F/B	5	20	ISO8741	100	✓	16,49 €
GRP5-30-F/B	5	30	ISO8741	100	-	21,49 €
GRP6-14-F/B	6	14	ISO8741	100	-	20,42 €
GRP2.5-6-E/B	2,5	6	ISO8745	100	✓	10,39 €
GRP3-24-E/B	3	24	ISO8745	100	✓	12,61 €
GRP4-30-E/B	4	30	ISO8745	100	✓	17,72 €
GRP6-14-E/B	6	14	ISO8745	100	✓	20,42 €
GRP6-30-E/B	6	30	ISO8745	100	✓	28,63 €
GRP8-16-E/B	8	16	ISO8745	50	✓	17,93 €
GRP8-30-E/B	8	30	ISO8745	50	-	23,16 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Goupille cannelée ISO8742 et ISO8744

Acier

GRP

- Immobilisation d'une pièce par rapport à une autre
- Norme ISO8742 (DIN1475) et ISO8744 (DIN1471)
- Matière :
 - Acier 9SMnPb28K
- Conditionnées par lot




Avantages


- Un simple perçage chanfreiné est nécessaire, pas besoin d'alésage tolérancé
- Résiste aux vibrations

Info.

- Norme ISO : la longueur est mesurée hors-tout (Norme DIN : la longueur est mesurée aux arêtes)



ISO8742



ISO8744

REMISES

Qté	1+	5+	10+	21+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	ØD	L	Norme	Qté par lot	Stock ⁺	Prix Uni. 1 à 4
GRP2-14-C/B	2	14	ISO8742	100	-	9,87 €
GRP2.5-24-C/B	2,5	24	ISO8742	100	-	12,35 €
GRP3-12-C/B	3	12	ISO8742	100	✓	11,27 €
GRP3-14-C/B	3	14	ISO8742	100	-	11,55 €
GRP3-18-C/B	3	18	ISO8742	100	✓	11,88 €
GRP3-24-C/B	3	24	ISO8742	100	✓	12,61 €
GRP4-16-C/B	4	16	ISO8742	100	✓	13,23 €
GRP4-24-C/B	4	24	ISO8742	100	✓	14,38 €
GRP5-22-C/B	5	22	ISO8742	100	✓	16,83 €
GRP5-32-C/B	5	32	ISO8742	100	-	23,45 €
GRP8-32-C/B	8	32	ISO8742	50	-	24,37 €
GRP1.5-6-D/B	1,5	6	ISO8744	100	-	8,36 €
GRP2-14-D/B	2	14	ISO8744	100	-	9,87 €
GRP2.5-10-D/B	2,5	10	ISO8744	100	-	10,86 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpeurope.com

HPC

Tome ① 2021

① 499