

- Ressort à gaz **inox**
- Matières :
Corps et tige : inox
Embout : inox
- Fonctionnement en compression
- Fluide de remplissage : azote-huile
- T° d'utilisation : -20°C à 80°C
- Longueur d'amortissement (avec huile) :
Taille 6 : 10mm environ
Taille 10 : 20mm environ
- Tolérance de remplissage : -20N à +40N



Important : à utiliser la tige vers le bas

Options

- A partir de 5 pièces,
Force préréglée selon vos spécifications
- Taille 6 : 10N à 400N
- Taille 10 : 80N à 1300N



Applications

- Aide à l'ouverture et à la fermeture de capot
- Aide à l'effort



REMISES

Qté	1+	3+	6+	10+
Rem.	Prix -10%	-15%	Sur demande	

Références	Course	L	ØD1	ØD2	ØN	A	P	E	Force (N)	Prix Uni. 1 à 2
Taille 6										
GSI-15-060-50	60	149	15	6	6,1	10	16	6	50	243,36 €
GSI-15-100-80	100	229	15	6	6,1	10	16	6	80	256,02 €
GSI-15-150-100	150	329	15	6	6,1	10	16	6	100	277,71 €
Taille 10										
GSI-22-50-80	50	164	22	10	8,1	14	20	10	80	298,89 €
GSI-22-100-100	100	264	22	10	8,1	14	20	10	100	314,75 €
GSI-22-150-200	150	364	22	10	8,1	14	20	10	200	332,29 €
GSI-22-200-300	200	464	22	10	8,1	14	20	10	300	351,29 €
GSI-22-250-400	250	564	22	10	8,1	14	20	10	400	362,24 €

Dimensions en mm