



- Série standard
- Paliers à aiguilles
- Vitesse admissible jusqu'à 4000t/min
- Angle de désalignement maxi. 45°
- Matières :
 - Acier C45
 - Axe 18NCD4 traité

Vitesse de rotation élevée




Applications

- Vitesses de rotations élevées

Accessoire

- N'oubliez pas le couvre-joint

Alésage modifiable



Influence de l'angle de travail

Les couples indiqués correspondent à un angle de 10°. Il convient donc de les pondérer avec les facteurs ci-contre en fonction de l'angle de travail.

Ex. : 100Nm à transmettre à 20°

calcul : $100/0,75=133,33$

Utiliser le cardan pouvant transmettre 133,33Nm à la vitesse désirée.

Angle Facteur

5°	1,25
10°	1,00
20°	0,75
30°	0,45
40°	0,30

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-6%	-12%	Sur demande	

Références	ØD	ØA	C	L	Couple (Nm)						Stock*	Prix Uni. 1 à 4
					à 250 t/min	à 500 t/min	à 1000 t/min	à 2000 t/min	à 3000 t/min	à 4000 t/min		
H02-A-8/8	16	8	15	52	-	-	-	5,8	-	-	✓	50,77 €
H03-A-10/10	20	10	18	62	22	17	14	11,0	10	9	✓	45,69 €
H05-A-14/14	25	14	20	74	34	29	24	22,0	20	18	✓	45,69 €
H1-A-16/16	32	16	24	86	65	55	45	40,0	37	32	✓	50,77 €
H2-A-18/18	37	18	17	72	75	61	50	45,0	40	36	✓	53,43 €
H3-A-20/20	40	20	30	108	140	120	100	80,0	70	65	✓	60,94 €
H4-A-22/22	47	22	22	95	162	132	108	88,0	77	71	-	70,91 €
H5-A-25/25	50	25	38	132	200	170	130	110,0	90	85	✓	78,69 €
H6-A-30/30	63	30	45	166	300	270	230	190,0	160	140	-	101,34 €
H61-A-32/32	63	32	45	166	-	-	-	-	-	-	-	101,34 €
H7-A-35/35	70	35	35	140	326	277	237	198,0	168	-	-	183,39 €
H8-A-40/40	80	40	50	180	365	303	255	205,0	186	-	-	252,50 €
H9-A-50/50	95	50	54	190	402	335	275	225,0	198	-	-	353,84 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm