



- Visserie selon DIN 916
- Matière :  
Inox 302/304 - A2
- T° d'utilisation jusqu'à +430°C
- Conditionnées par lot

Bout cuvette



### Mémo du dessinateur



Diamètre d'alésage ou d'arbre de Ø	jusqu'à Ø (inclus)	Taille de la vis sans tête ØT
Ø4	- Ø6	M3
Ø6	- Ø8	M3
Ø8	- Ø10	M3
Ø10	- Ø12	M4
Ø12	- Ø17	M5
Ø17	- Ø22	M6
Ø22	- Ø30	M8
Ø30	- Ø44	M10
Ø44	- Ø58	M12

### REMISES

Nb. Lots Rem.	1+	6+	10+
	Prix	-5%	Sur demande

Références	Filetage ØM	Pas	Longueur L	DV	S	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
HC2-3/SS/B	M2	0,40	3	1,0	0,9	200	✓	69,86 €
HC2-4/SS/B	M2	0,40	4	1,0	0,9	200	✓	68,81 €
HC2-5/SS/B	M2	0,40	5	1,0	0,9	200	✓	69,32 €
HC2-6/SS/B	M2	0,40	6	1,0	0,9	200	✓	69,32 €
HC2-10/SS/B	M2	0,40	10	1,0	0,9	200	✓	84,09 €
HC2.5-5/SS/B	M2,5	0,45	5	1,2	1,3	200	✓	69,32 €
HC2.5-8/SS/B	M2,5	0,45	8	1,2	1,3	200	-	84,06 €
HC2.5-10/SS/B	M2,5	0,45	10	1,2	1,3	200	-	84,06 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	Filetage		Longueur			Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
	ØM	Pas	L	DV	S			
HC3-3/SS/B	M3	0,50	3	1,4	1,5	500	✓	37,65 €
HC3-4/SS/B	M3	0,50	4	1,4	1,5	500	✓	30,05 €
HC3-5/SS/B	M3	0,50	5	1,4	1,5	500	✓	26,63 €
HC3-6/SS/B	M3	0,50	6	1,4	1,5	500	✓	30,05 €
HC3-8/SS/B	M3	0,50	8	1,4	1,5	500	✓	33,00 €
HC3-10/SS/B	M3	0,50	10	1,4	1,5	500	✓	33,86 €
HC3-12/SS/B	M3	0,50	12	1,4	1,5	500	-	36,82 €
HC3-16/SS/B	M3	0,50	16	1,4	1,5	500	-	46,58 €
HC3-20/SS/B	M3	0,50	20	1,4	1,5	500	✓	53,81 €
HC4-4/SS/B	M4	0,70	4	2,0	2,0	500	✓	26,63 €
HC4-5/SS/B	M4	0,70	5	2,0	2,0	500	✓	23,68 €
HC4-6/SS/B	M4	0,70	6	2,0	2,0	500	✓	22,82 €
HC4-8/SS/B	M4	0,70	8	2,0	2,0	500	-	22,82 €
HC4-10/SS/B	M4	0,70	10	2,0	2,0	500	✓	26,63 €
HC4-12/SS/B	M4	0,70	12	2,0	2,0	500	-	27,89 €
HC4-16/SS/B	M4	0,70	16	2,0	2,0	500	-	33,86 €
HC4-20/SS/B	M4	0,70	20	2,0	2,0	500	✓	45,73 €
HC5-5/SS/B	M5	0,80	5	2,5	2,5	500	✓	33,00 €
HC5-6/SS/B	M5	0,80	6	2,5	2,5	500	✓	25,40 €
HC5-8/SS/B	M5	0,80	8	2,5	2,5	500	✓	26,63 €
HC5-10/SS/B	M5	0,80	10	2,5	2,5	500	✓	27,49 €
HC5-12/SS/B	M5	0,80	12	2,5	2,5	500	✓	28,32 €
HC5-16/SS/B	M5	0,80	16	2,5	2,5	500	-	30,05 €
HC5-20/SS/B	M5	0,80	20	2,5	2,5	500	✓	49,12 €
HC5-25/SS/B	M5	0,80	25	2,5	2,5	200	-	27,23 €
HC5-30/SS/B	M5	0,80	30	2,5	2,5	200	✓	33,00 €
HC6-6/SS/B	M6	1,00	6	3,0	3,0	500	✓	28,32 €
HC6-8/SS/B	M6	1,00	8	3,0	3,0	500	✓	29,60 €
HC6-10/SS/B	M6	1,00	10	3,0	3,0	500	✓	30,46 €
HC6-12/SS/B	M6	1,00	12	3,0	3,0	500	✓	31,74 €
HC6-16/SS/B	M6	1,00	16	3,0	3,0	500	-	41,49 €
HC6-20/SS/B	M6	1,00	20	3,0	3,0	500	✓	44,89 €
HC6-25/SS/B	M6	1,00	25	3,0	3,0	200	✓	27,89 €
HC6-30/SS/B	M6	1,00	30	3,0	3,0	200	✓	33,20 €
HC6-35/SS/B	M6	1,00	35	3,0	3,0	200	-	39,80 €
HC6-40/SS/B	M6	1,00	40	3,0	3,0	200	✓	45,08 €
HC8-16/SS/B	M8	1,25	16	5,0	4,0	200	✓	25,40 €
HC8-20/SS/B	M8	1,25	20	5,0	4,0	200	✓	33,06 €
HC8-25/SS/B	M8	1,25	25	5,0	4,0	200	-	37,59 €
HC8-30/SS/B	M8	1,25	30	5,0	4,0	200	✓	45,54 €
HC8-40/SS/B	M8	1,25	40	5,0	4,0	200	-	67,96 €
HC10-10/SS/B	M10	1,50	10	6,0	5,0	100	-	16,53 €
HC10-16/SS/B	M10	1,50	16	6,0	5,0	100	-	21,90 €
HC10-20/SS/B	M10	1,50	20	6,0	5,0	100	✓	24,51 €
HC10-25/SS/B	M10	1,50	25	6,0	5,0	100	-	26,49 €
HC10-30/SS/B	M10	1,50	30	6,0	5,0	100	-	32,57 €
HC10-40/SS/B	M10	1,50	40	6,0	5,0	100	-	40,95 €
HC10-50/SS/B	M10	1,50	50	6,0	5,0	100	-	58,29 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**Fax** 0 825 88 6000  
Service 0,15 €/min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome ① 2016

① 435