



- Série standard
- Paliers à aiguilles
- Vitesse admissible jusqu'à 4000 t/min
- Angle de désalignement maxi. 90°
- Matières :  
Acier C45  
Axe 18NCD4 traité




### Applications

- Vitesses de rotations élevées

### Accessoire

- N'oubliez pas le couvre-joint

### Alésage modifiable



### Influence de l'angle de travail

Les couples indiqués correspondent à un angle de 10°. Il convient donc de les pondérer avec les facteurs ci-contre en fonction de l'angle de travail.

Ex. : 10Nm à transmettre à 20°  
calcul :  $10/0,75=13,33$

Utiliser le cardan pouvant transmettre 13,33Nm à la vitesse désirée.

Vitesse de rotation élevée

### Angle Facteur

5°	1,25
10°	1,00
20°	0,75
30°	0,45
40°	0,30

### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-6%	-12%	Sur demande	

Références	ØD	ØA	C	M	L	Couple (Nm)						Prix Uni. 1 à 4
						à 250 t/min	à 500 t/min	à 1000 t/min	à 2000 t/min	à 3000 t/min	à 4000 t/min	
HD03-A-10/10	20	10	18	26	88	19,8	15,3	12,6	9,9	9,0	8,1	137,16 €
HD05-A-14/14	25	14	19	33	104	30,6	26,1	21,6	19,8	18,0	16,2	107,58 €
HD1-A-16/16	32	16	24	39	125	58,5	49,5	40,5	36,0	33,3	28,8	107,58 €
HD3-A-20/20	40	20	30	48	156	126,0	108,0	90,0	72,0	63,0	58,5	145,18 €
HD5-A-25/25	50	25	37	59	188	180,0	153,0	117,0	99,0	81,0	76,5	172,85 €
HD6-A-30/30	63	30	41	80	238	270,0	243,0	207,0	171,0	144,0	126,0	195,25 €
HD61-A-32/32	63	32	41	80	238	-	-	-	-	-	-	195,25 €
HD7-A-35/35	70	35	30	78	212	293,4	249,3	213,3	178,2	151,2	-	388,54 €
HD8-A-40/40	80	40	48	120	290	328,5	272,7	229,5	184,5	167,4	-	626,72 €
HD9-A-50/50	95	50	50	120	290	361,8	301,5	247,5	202,5	178,2	-	731,13 €

Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel