




Cardan double à aiguilles inox

Gamme industrie **DIN808-7551**

HDss

- Série standard version inox
- Paliers à aiguilles
- Angle de désalignement maxi 45°
- Matière :
Inox X5CrNi1810,
Roulement inox X20Cr13
- Vitesse maxi 3600 t/min

À aiguilles




Applications

- Pour vitesses de rotation élevées
- Pour applications nécessitant un faible jeu
- Industries pharmaceutiques et alimentaires

Accessoires

- N'oubliez pas le couvre-joint M (tome 2, page 96)



Alésage modifiable



Angle Facteur

5°	1,25
10°	1,00
20°	0,75
30°	0,45
40°	0,30

Influence de l'angle de travail

Les couples indiqués correspondent à un angle de 10°.

Il convient donc de les pondérer avec les facteurs ci-contre en fonction de l'angle de travail.

Ex. : 100Nm à transmettre à 20°
calcul : $100/0,75=133,33$

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-15% Sur demande		

Références	ØD	ØA	C	M	L	Prix Uni.
HD03-A-10/10/SS	20	10	18	26	88	199,62 €
HD05-A-14/14/SS	25	14	19	33	104	199,62 €
HD1-A-16/16/SS	32	16	24	39	125	220,97 €
HD3-A-20/20/SS	40	20	30	48	156	266,67 €
HD5-A-25/25/SS	50	25	37	59	188	342,19 €
HD6-A-30/30/SS	63	30	41	80	238	441,95 €

Dimensions en mm