Engrenage droit acier série éco.

Stock* Eco

Module 5,0


Acier C45




- ***Engrenage série économique***
- *Angle de pression 20°*
- *Matière :*
  Acier C45 UNI7845

Info.

- **Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages*
- *Réusinage par vos soins impératif*
- ***Non modifiable par nos soins***



Vendu préalésé*



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
HG5-12/ECO	12	60	70	45	16	✔	19,99 €
HG5-13/ECO	13	65	75	50	16	-	21,92 €
HG5-14/ECO	14	70	80	55	20	-	25,58 €
HG5-15/ECO	15	75	85	60	20	✔	26,36 €
HG5-16/ECO	16	80	90	65	20	-	30,36 €
HG5-17/ECO	17	85	95	70	20	-	32,30 €
HG5-18/ECO	18	90	100	70	20	✔	36,70 €
HG5-19/ECO	19	95	105	70	20	-	39,51 €
HG5-20/ECO	20	100	110	80	20	✔	44,71 €
HG5-21/ECO	21	105	115	80	20	-	46,61 €
HG5-22/ECO	22	110	120	80	25	-	52,24 €
HG5-23/ECO	23	115	125	90	25	-	54,69 €
HG5-24/ECO	24	120	130	90	25	-	61,69 €
HG5-25/ECO	25	125	135	90	25	-	63,56 €
HG5-26/ECO	26	130	140	100	25	-	68,56 €
HG5-27/ECO	27	135	145	100	25	-	72,63 €
HG5-28/ECO	28	140	150	100	25	-	77,74 €
HG5-29/ECO	29	145	155	100	25	-	90,13 €
HG5-30/ECO	30	150	160	100	25	-	101,45 €


**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*


Engrenage droit acier

Acier 20NCD2

Module 5,0







- ***Classe de précision 9***
- *Angle de pression 20°*
- *Vitesse linéaire 300m/min*

Option

- ***Nombre de dents différent jusqu'à 115***

Indication de couple et de puissance			
Pour 50 dents à 1000 t/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 trempé	laiton
Nm	**294**	1570	80
kW	**30,80**	165	8,30

REMISES

Qté	1+	4+	20+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 3 HG	HPG
HG5-12	12	60,00	70,00	40	20	Sur demande	Sur demande
HG5-14	14	70,00	80,00	50	25	166,62 €	
HG5-15	15	75,00	85,00	50	25	Sur demande	
HG5-18	18	90,00	100,00	70	30	195,47 €	
HG5-19	19	95,00	105,00	70	30	Sur demande	
HG5-20	20	100,00	110,00	80	30	323,72 €	
HG5-21	21	105,00	115,00	80	30	Sur demande	
HG5-22	22	110,00	120,00	80	30	Sur demande	
HG5-23	23	115,00	125,00	85	30	241,45 €	
HG5-24	24	120,00	130,00	85	30	Sur demande	
HG5-25	25	125,00	135,00	85	30	266,33 €	
HG5-30	30	150,00	160,00	100	30	403,69 €	
HG5-35	35	175,00	185,00	100	30	509,35 €	
HG5-38	38	190,00	200,00	100	38	Sur demande	
HG5-40	40	200,00	210,00	150	38	Sur demande	
HG5-42	42	210,00	220,00	150	38	Sur demande	
HG5-45	45	225,00	235,00	150	38	Sur demande	
HG5-50	50	250,00	260,00	150	38	Sur demande	
HG5-52	52	260,00	270,00	150	38	Sur demande	
HG5-55	55	275,00	285,00	150	38	Sur demande	
↓	Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille						
HG5-115	**115**	**575,00**	**585,00**	**Dimensions : contactez-nous**			

Dimensions en mm

Engrenage droit plastique

Module 5,0


Delrin usiné




- **Pièces usinées**
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C

Option

- **Nombre de dents différent jusqu'à 75**





alésage, RCN
MODIFIABLE
trou taraudé, goupille, autre...

Indication de couple	
Pour 50 dents à 1000 t/min	
	Delrin
Nm	90

REMISES

Qté	1+	4+	20+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 3 ZHG	ZHPG
ZHG5-12	12	60,00	70,00	40	20	Sur demande	Sur demande
ZHG5-14	14	70,00	80,00	50	25	Sur demande	
ZHG5-15	15	75,00	85,00	50	25	Sur demande	
ZHG5-18	18	90,00	100,00	70	30	192,56 €	
ZHG5-19	19	95,00	105,00	70	30	Sur demande	
ZHG5-20	20	100,00	110,00	80	30	213,28 €	
ZHG5-21	21	105,00	115,00	80	30	Sur demande	
ZHG5-22	22	110,00	120,00	80	30	Sur demande	
ZHG5-23	23	115,00	125,00	85	30	236,79 €	
ZHG5-24	24	120,00	130,00	85	30	Sur demande	
ZHG5-25	25	125,00	135,00	85	30	263,13 €	
ZHG5-30	30	150,00	160,00	100	30	398,87 €	
ZHG5-35	35	175,00	185,00	100	30	503,45 €	
ZHG5-38	38	190,00	200,00	100	38	sur demande	
ZHG5-40	40	200,00	210,00	150	38	sur demande	
ZHG5-42	42	210,00	220,00	150	38	sur demande	
ZHG5-45	45	225,00	235,00	150	38	sur demande	
ZHG5-50	50	250,00	260,00	150	38	sur demande	
ZHG5-52	52	260,00	270,00	150	38	sur demande	
ZHG5-55	55	275,00	285,00	150	38	sur demande	
↓	Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille						
ZHG5-75	75	375,00	385,00	Dimensions : contactez-nous			

Dimensions en mm