



# Engrenage droit acier

## Acier 20NCD2


## Module 5,0



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

### Option

- Nombre de dents différent jusqu'à 115



Indication de couple et de puissance			
Pour 50 dents à 1000 t/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 trempé	laiton fibre
Nm	294	1570	80 120
kW	30,80	165	8,30 12,60

### REMISES

Qté	1+	4+	20+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 3	
						HG	HPG
HG5-12	12	60,00	70,00	40	20	sur demande	
HG5-14	14	70,00	80,00	50	25	76,14 €	
HG5-15	15	75,00	85,00	50	25	sur demande	
HG5-18	18	90,00	100,00	70	30	91,98 €	
HG5-19	19	95,00	105,00	70	30	sur demande	
HG5-20	20	100,00	110,00	80	30	152,86 €	
HG5-21	21	105,00	115,00	80	30	sur demande	
HG5-22	22	110,00	120,00	80	30	sur demande	
HG5-23	23	115,00	125,00	85	30	114,01 €	
HG5-24	24	120,00	130,00	85	30	sur demande	
HG5-25	25	125,00	135,00	85	30	125,76 €	
HG5-30	30	150,00	160,00	100	30	190,63 €	
HG5-35	35	175,00	185,00	100	30	240,50 €	
HG5-38	38	190,00	200,00	100	38	sur demande	
HG5-40	40	200,00	210,00	150	38	sur demande	
HG5-42	42	210,00	220,00	150	38	sur demande	
HG5-45	45	225,00	235,00	150	38	sur demande	
HG5-50	50	250,00	260,00	150	38	sur demande	
HG5-52	52	260,00	270,00	150	38	sur demande	
HG5-55	55	275,00	285,00	150	38	sur demande	
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓							
HG5-115	115	575,00	585,00	Dimensions : contactez-nous sur demande			

Dimensions en mm

**Fax** 0 825 88 6000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome 4 2016

4 299

Sur demande