

Acier C45

Module 6,0




- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :

Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- Non modifiable par nos soins





REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
HG6-12/ECO	12	72	84	54	16	V	40.50 €
HG6-13/ECO	13	78	90	60	16	-	49,63 €
HG6-15/ECO	15	90	102	70	20	~	58,04 €
HG6-16/ECO	16	96	108	75	20	-	61,01 €
HG6-18/ECO	18	108	120	80	20	-	79,97 €
HG6-20/ECO	20	120	132	90	20	~	92,64 €
HG6-24/ECO	24	144	156	110	25	-	136,01 €
HG6-25/ECO	25	150	162	110	25	-	145,48 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Engrenage droit acier



Module

6,0




- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Option

- Nombre de dents différent jusqu'à 95

Indication de couple et de puissance							
Pour 50 dents à 1000 t/min.							
	20NCD2	20NCD2 20NCD2					
	Z10CNF18.09 trempé laiton						
	Z10CNF18.09	rempe	Idilon				
Nm	441	2350	120				

Acier 20NCD2



REMISES

Qté	1+	4+	20+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Dáfáransas	Z	ØP Deleminis	ØD Futérious	ØM	ØA	Prix Uni	
Références	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu		HG	HPG
HG6-12	12	72,00	84,00	50	25	Sur demande	
HG6-14	14	84,00	96,00	60	25	175,47 €	
HG6-15	15	90,00	102,00	65	25	188,03 €	
HG6-18	18	108,00	120,00	80	30	225,62 €	
HG6-19	19	114,00	126,00	80	30	238,20 €	
HG6-20	20	120,00	132,00	90	30	250,68 €	
HG6-21	21	126,00	138,00	90	30	Sur demande	a
HG6-22	22	132,00	144,00	90	30	Sur demande	ਰ
HG6-23	23	138,00	150,00	90	30	288,37 €	⊑
HG6-24	24	144,00	156,00	90	30	Sur demande	<u> </u>
HG6-25	25	150,00	162,00	90	30	313,47 €	Ξ
HG6-30	30	180,00	192,00	100	30	449,77 €	a
HG6-31	31	186,00	198,00	100	30	Sur demande	D
HG6-32	32	192,00	204,00	120	38	Sur demande	_
HG6-35	35	210,00	222,00	120	38	648,79 €	3
HG6-38	38	228,00	240,00	120	38	Sur demande	S
HG6-40	40	240,00	252,00	150	38	741,45 €	0,
HG6-41	41	246,00	258,00	150	38	Sur demande	
HG6-42	42	252,00	264,00	150	38	Sur demande	
HG6-44	44	264,00	276,00	150	38	Sur demande	
Ψ	Au cho	ix : tout e	engrenage	jusqu'à	cette taille		
HG6-95	95	570,00	582,00	Dimensions	: contactez-nous		

Dimensions en mm



Engrenage droit plastique

Delrin <mark>usiné</mark>

Module


6,0

- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C

Options

 Nombre de dents différent : jusqu'à 65

Indication de couple						
Pour	Pour 50 dents à 1000 t/min					
Delrin						
Nm	140					







REMISES

Qté	1+	4+	20+		
Rem.	Prix	-5%	Sur demande		
ØΑ		Prix	Uni. 1 à 3		

ZHPG

Sur demande

	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Prix Uni.
Références	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage	ZHG
ZHG6-12	12	72,00	84,00	50	25	Sur demande
ZHG6-14	14	84,00	96,00	60	25	Sur demande
ZHG6-15	15	90,00	102,00	65	25	Sur demande
ZHG6-18	18	108,00	120,00	80	30	202,29 €
ZHG6-19	19	114,00	126,00	80	30	Sur demande
ZHG6-20	20	120,00	132,00	90	30	224,77 €
ZHG6-21	21	126,00	138,00	90	30	Sur demande
ZHG6-22	22	132,00	144,00	90	30	Sur demande
ZHG6-23	23	138,00	150,00	90	30	Sur demande
ZHG6-24	24	144,00	156,00	90	30	Sur demande
ZHG6-25	25	150,00	162,00	90	30	281,04 €
ZHG6-30	30	180,00	192,00	100	30	403,25 €
ZHG6-31	31	186,00	198,00	100	30	Sur demande
ZHG6-32	32	192,00	204,00	120	38	Sur demande
ZHG6-35	35	210,00	222,00	120	38	627,30 €
ZHG6-38	38	228,00	240,00	120	38	sur demande
ZHG6-40	40	240,00	252,00	150	38	sur demande
ZHG6-41	41	246,00	258,00	150	38	sur demande
ZHG6-42	42	252,00	264,00	150	38	sur demande
ZHG6-44	44	264,00	276,00	150	38	sur demande
Ψ	Au cho	oix : tout	engrenage	jusqu'à	cette taille	
ZHG6-65	65	390,00	402,00	•		

Dimensions en mm