

Engrenage droit acier



Module 6,0



Acier 20NCD2



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Option

- Nombre de dents différent jusqu'à 95



Indication de couple et de puissance

Pour 50 dents à 1000 t/min.

	20NCD2	20NCD2	
	Z10CNF18.09	trempe	laiton
Nm	441	2350	120
kW	46	246	12,60

REMISES

Qté	1+	4+	20+
Rem.	Prix -5% Sur demande		

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 3			
						HG	HPG		
HG6-12	12	72,00	84,00	50	25	Sur demande	Sur demande		
HG6-14	14	84,00	96,00	60	25				
HG6-15	15	90,00	102,00	65	25				
HG6-18	18	108,00	120,00	80	30				
HG6-19	19	114,00	126,00	80	30				
HG6-20	20	120,00	132,00	90	30				
HG6-21	21	126,00	138,00	90	30				
HG6-22	22	132,00	144,00	90	30				
HG6-23	23	138,00	150,00	90	30				
HG6-24	24	144,00	156,00	90	30				
HG6-25	25	150,00	162,00	90	30				
HG6-30	30	180,00	192,00	100	30				
HG6-31	31	186,00	198,00	100	30				
HG6-32	32	192,00	204,00	120	38				
HG6-35	35	210,00	222,00	120	38				
HG6-38	38	228,00	240,00	120	38				
HG6-40	40	240,00	252,00	150	38				
HG6-41	41	246,00	258,00	150	38				
HG6-42	42	252,00	264,00	150	38				
HG6-44	44	264,00	276,00	150	38				
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille									
HG6-95	95	570,00	582,00	Dimensions : contactez-nous					


Dimensions en mm

- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C

Options

- Nombre de dents différent : jusqu'à 65

Indication de couple	
Pour 50 dents à 1000 t/min	
	Delrin
Nm	140



REMISES

Qté	1+	4+	20+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 3			
						ZHG	ZHPG		
ZHG6-12	12	72,00	84,00	50	25	Sur demande	Sur demande		
ZHG6-14	14	84,00	96,00	60	25				
ZHG6-15	15	90,00	102,00	65	25				
ZHG6-18	18	108,00	120,00	80	30				
ZHG6-19	19	114,00	126,00	80	30				
ZHG6-20	20	120,00	132,00	90	30				
ZHG6-21	21	126,00	138,00	90	30				
ZHG6-22	22	132,00	144,00	90	30				
ZHG6-23	23	138,00	150,00	90	30				
ZHG6-24	24	144,00	156,00	90	30				
ZHG6-25	25	150,00	162,00	90	30				
ZHG6-30	30	180,00	192,00	100	30				
ZHG6-31	31	186,00	198,00	100	30				
ZHG6-32	32	192,00	204,00	120	38				
ZHG6-35	35	210,00	222,00	120	38				
ZHG6-38	38	228,00	240,00	120	38				
ZHG6-40	40	240,00	252,00	150	38				
ZHG6-41	41	246,00	258,00	150	38				
ZHG6-42	42	252,00	264,00	150	38				
ZHG6-44	44	264,00	276,00	150	38				
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille									
ZHG6-65	65	390,00	402,00						

Dimensions en mm

Tél / 0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel