



# Engrenage droit acier


## Acier C45

## Module 6,0

- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :  
Acier C45 UNI7845


Série économique

Vendu  
préalésé\*



### Info.

- \*Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**



### REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	Préalésage non garanti ØA*	Prix Uni. 1 à 3
HG6-12/ECO	12	72	84	54	16	38,90 €
HG6-13/ECO	13	78	90	60	16	47,65 €
HG6-15/ECO	15	90	102	70	20	55,32 €
HG6-16/ECO	16	96	108	75	20	58,81 €
HG6-18/ECO	18	108	120	80	20	77,10 €
HG6-20/ECO	20	120	132	90	20	89,38 €
HG6-24/ECO	24	144	156	110	25	131,44 €
HG6-25/ECO	25	150	162	110	25	140,68 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 4 2016

4 301