

Engrenage droit acier



Module 6,0


Acier 20NCD2

- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Option

- Nombre de dents différent jusqu'à 95

Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 trempé	laiton	fibre
Nm	441	2350	120	180
kW	46	246	12,60	18,80



REMISES

Qté	1+	4+	20+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 3 HG	HPG	
HG6-12	12	72,00	84,00	50	25	sur demande	Sur demande	
HG6-14	14	84,00	96,00	60	25	83,80 €		
HG6-15	15	90,00	102,00	65	25	89,80 €		
HG6-18	18	108,00	120,00	80	30	107,74 €		
HG6-19	19	114,00	126,00	80	30	113,75 €		
HG6-20	20	120,00	132,00	90	30	119,72 €		
HG6-21	21	126,00	138,00	90	30	sur demande		
HG6-22	22	132,00	144,00	90	30	sur demande		
HG6-23	23	138,00	150,00	90	30	137,70 €		
HG6-24	24	144,00	156,00	90	30	sur demande		
HG6-25	25	150,00	162,00	90	30	149,67 €		
HG6-30	30	180,00	192,00	100	30	214,75 €		
HG6-31	31	186,00	198,00	100	30	sur demande		
HG6-32	32	192,00	204,00	120	38	sur demande		
HG6-35	35	210,00	222,00	120	38	309,77 €		
HG6-38	38	228,00	240,00	120	38	sur demande		
HG6-40	40	240,00	252,00	150	38	354,01 €		
HG6-41	41	246,00	258,00	150	38	sur demande		
HG6-42	42	252,00	264,00	150	38	sur demande		
HG6-44	44	264,00	276,00	150	38	sur demande		
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓								
HG6-95	95	570,00	582,00	Dimensions : contactez-nous		sur demande		

Dimensions en mm