Engrenage droit acier série éco.

Module 8,0



Acier C45


- Engrenage série économique
- Anale de pression 20°
- Matière :

Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif. peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- Non modifiable par nos soins





REMISES

Qté			10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

	z	ØΡ	ØD	ØМ	ØA	Poids	Prix Uni.
Références	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Pré-alésage	(kg)	1 à 3
HG8-15/ECO	15	120	136	90	25	8,2	105,09 €
HG8-18/ECO	18	144	160	100	25	11,7	207,69 €
HG8-20/ECO		160	176	120	30	14,6	167,82 €
HG8-24/ECO	24	192	208	150	30	21,7	187,80 €
HG8-25/ECO	25	200	216	150	30	23,3	221,25€
HG8-28/ECO	28	224	240	170	30	29,5	278,45 €
HG8-30/ECO	30	240	256	190	30	34,4	255,19 €

Dimensions en mm



