



## Module 8,0

## Acier C45

- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :  
Acier C45 UNI7845

### Info.

- \* Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**



### REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 3
HG8-15/ECO	15	120	136	90	25	8,2	88,96 €
HG8-18/ECO	18	144	160	100	25	11,7	117,19 €
HG8-20/ECO	20	160	176	120	30	14,6	132,06 €
HG8-24/ECO	24	192	208	150	30	21,7	174,84 €
HG8-25/ECO	25	200	216	150	30	23,3	187,26 €
HG8-28/ECO	28	224	240	170	30	29,5	214,24 €
HG8-30/ECO	30	240	256	190	30	34,4	237,57 €

Dimensions en mm