

# Renvoi d'angle en L ou en T

Couple jusqu'à 78Nm

HLC24

- Renvoi d'angle à engrenage spiro-conique
- Pour moteur 4kW maxi
- Vitesse maxi 1400t/min
- Jeu en sortie: 12' à 20'
- Matières :
  - Composants acier
  - Boîtier fonte
- Puissance thermique : 6,7kW (capacité dissipation chaleur)

Engrenage  
spiro-conique




## Référence


- Préciser à la commande le sens de rotation et la position de montage en remplaçant **E** et **B3** dans la référence (voir page de présentation).

## Bride d'entrée


- Brides possibles : 71B5, 80B5, 90B5, 100B5 et 112B5, à indiquer dans la référence



Avec bride moteur  
en entrée



Arbre sortie simple S  
ou double B



Arbre sortie creux C



## Bride d'entrée

IEC	71B5	80B5	90B5	100/112B5
Y	160	200	200	250
P	128	148	148	158

## REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-5%	-5%	Sur demande

Références	Rapport	Arbre de sortie	Vitesse maxi		Couple		Masse (kg)	Prix Uni.
			en sortie (t/min)	mécanique max en sortie* (Nm)				
HLC24-1-C-71B5-E-B3	1:1	creux	1400	73	19	633,21 €		
HLC24-2-C-71B5-E-B3	2:1	creux	700	72	19	633,21 €		
HLC24-3-C-71B5-E-B3	3:1	creux	467	78	19	633,21 €		
HLC24-1-S-71B5-E-B3	1:1	simple	1400	73	19	599,42 €		
HLC24-2-S-71B5-E-B3	2:1	simple	700	72	19	599,42 €		
HLC24-3-S-71B5-E-B3	3:1	simple	467	78	19	599,42 €		
HLC24-1-B-71B5-E-B3	1:1	double	1400	73	19	649,47 €		
HLC24-2-B-71B5-E-B3	2:1	double	700	72	19	649,47 €		
HLC24-3-B-71B5-E-B3	3:1	double	467	78	19	649,47 €		

\*Pour couple maxi avec facteur de service, voir page présentation - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000  
Service 0,15 €/min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ② 2016

② 247