


- Volant seul
- Matière : aluminium
- Finition : bordure usinée et polie
- Version avec rainure de clavette selon DIN 6885-1

### Avantages

- Léger

### Options

- Existe également avec poignée tournante : **HLUT**



### REMISES

Qté	1+	6+	15+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		ØD2		B3		Stock*		Prix Uni. 1 à 5			
Avec rainure de clavette	Sans rainure de clavette	ØD1 (H7)	ØD3	L1	L3	(P9)	T	Avec rainure de clavette	Sans rainure de clavette		
<b>Avec 3 bras</b>											
HLU80-10K	HLU80-10	80	10	24	16	29	3	11,4	-	18,15 €	15,48 €
HLU100-10K	HLU100-10	100	10	26	17	33	3	11,4	✓	19,89 €	16,93 €
HLU125-12K	HLU125-12	125	12	28	18	36	4	13,8	✓	24,42 €	21,22 €
HLU140-14K	HLU140-14	140	14	30	19	39	5	16,3	✓	28,59 €	25,35 €
HLU160-14K	HLU160-14	160	14	32	20	40	5	16,3	-	33,46 €	30,04 €
HLU180-16K	HLU180-16	180	16	35	22	43	5	18,3	-	39,73 €	36,27 €
HLU200-18K	HLU200-18	200	18	38	24	45	6	20,8	✓	48,57 €	44,88 €
<b>Avec 5 bras</b>											
HLU250-22K	HLU250-22	250	22	45	28	50	6	24,8	-	78,50 €	73,69 €
HLU315-26K	HLU315-26	315	26	53	33	56	8	29,3	-	122,90 €	118,18 €
HLU400-30K	HLU400-30	400	30	65	38	63	8	33,3	-	225,22 €	218,12 €
HLU500-34K	HLU500-34	500	34	78	45	72	10	37,3	-	376,48 €	367,69 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm