

# Volant à bras avec poignée tournante **Alu**

## HLUT

## Aluminium


- Volant avec poignée tournante
- Matière :  
Volant : aluminium  
Poignée : aluminium avec axe acier
- Finition : bordure usinée et polie
- Version avec rainure de clavette selon DIN 6885-1

### Avantages


- Léger

### Options

- Volant seul : **HLU**



Rainure de clavette



### REMISES

Qté	1+	6+	15+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Poignée tournante	ØD2	ØD1 (H7)	ØD3	L1	L3 (P9)	T	Stock*		Prix Uni. 1 à 5		
Avec rainure de clavette	Sans rainure de clavette								Avec rainure de clavette	Sans rainure de clavette			
<b>Avec 3 bras</b>													
HLUT80-10K	HLUT80-10	Ø16xM6x54,5	80	10	24	16	29	3	11,4	✓	-	37,56 €	34,76 €
HLUT100-10K	HLUT100-10	Ø16xM6x54,5	100	10	26	17	33	3	11,4	✓	-	40,03 €	36,11 €
HLUT125-12K	HLUT125-12	Ø20xM8x67,0	125	12	28	18	36	4	13,8	✓	-	48,23 €	43,88 €
HLUT140-14K	HLUT140-14	Ø20xM8x67,0	140	14	30	19	39	5	16,3	✓	-	53,81 €	49,23 €
HLUT160-14K	HLUT160-14	Ø25xM10x83,0	160	14	32	20	40	5	16,3	✓	✓	63,01 €	59,75 €
HLUT180-16K	HLUT180-16	Ø25xM10x83,0	180	16	35	22	43	5	18,3	✓	✓	72,69 €	69,33 €
HLUT200-18K	HLUT200-18	Ø25xM10x83,0	200	18	38	24	45	6	20,8	✓	✓	81,57 €	77,57 €
<b>Avec 5 bras</b>													
HLUT250-22K	HLUT250-22	Ø32xM12x105,5	250	22	45	28	50	6	24,8	-	✓	122,40 €	117,86 €
HLUT315-26K	HLUT315-26	Ø32xM12x105,5	315	26	53	33	56	8	29,3	-	-	167,04 €	162,35 €
HLUT400-30K	HLUT400-30	Ø36xM16x117,0	400	30	65	38	63	8	33,3	-	-	276,20 €	270,91 €
HLUT500-34K	HLUT500-34	Ø36xM16x117,0	500	34	78	45	72	10	37,3	-	-	431,03 €	420,47 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm