

Pas 3mm

Aluminium

Largueur de courroie 9mm




- Pour courroie RPP3
- Pas : 3mm
- Matière : Aluminium

Info

- **Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératifs
- Pièces non modifiables par nos soins

Accessoires

- Courroies RPP3 (tome 4 p.23)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)



**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem.	Prix	-12%	-20%	Sur demande

Références	Nb. de dents	Ø primitif	ØD extérieur	ØE rebord	ØM	F	L	Préalésage non garanti ØA**	Stock*	Prix uni. 1 à 5
10HTD3M-09F	10	9,55	8,79	13,0	13,0	10,2	17,5	Plein	✓	6,39 €
12HTD3M-09F	12	11,46	10,70	15,0	15,0	10,2	17,5	Plein	✓	6,39 €
14HTD3M-09F	14	13,37	12,61	16,0	16,0	10,2	17,5	Plein	✓	6,51 €
15HTD3M-09F	15	14,32	13,56	17,5	17,5	10,2	17,5	Plein	✓	6,51 €
16HTD3M-09F	16	15,28	14,52	17,5	10,0	12,8	20,6	4	✓	6,97 €
18HTD3M-09F	18	17,19	16,43	20,0	11,0	12,8	20,6	6	✓	7,08 €
20HTD3M-09F	20	19,10	18,34	23,0	13,0	12,8	20,6	6	✓	7,13 €
21HTD3M-09F	21	20,05	19,29	25,0	14,0	12,8	20,6	6	✓	7,36 €
22HTD3M-09F	22	21,01	20,25	25,0	14,0	12,8	20,6	6	✓	7,61 €
24HTD3M-09F	24	22,92	22,16	25,0	14,0	12,8	20,6	6	✓	8,08 €
26HTD3M-09F	26	24,83	24,07	28,0	16,0	12,8	20,6	6	✓	8,25 €
28HTD3M-09F	28	26,74	25,98	32,0	18,0	12,8	20,6	6	✓	8,38 €
30HTD3M-09F	30	28,65	27,89	32,0	20,0	12,8	20,6	6	✓	8,55 €
32HTD3M-09F	32	30,56	29,80	36,0	22,0	12,8	20,6	6	✓	9,11 €
36HTD3M-09F	36	34,38	33,62	39,0	26,0	13,4	22,2	6	✓	9,68 €
40HTD3M-09F	40	38,20	37,44	42,0	28,0	13,4	22,2	6	✓	10,67 €
44HTD3M-09F	44	42,02	41,26	48,0	33,0	13,4	22,2	6	✓	12,30 €
48HTD3M-09	48	45,84	45,08	-	33,0	13,4	22,2	8	✓	13,33 €
60HTD3M-09	60	57,30	56,54	-	33,0	13,4	22,2	8	✓	14,94 €
72HTD3M-09	72	68,75	67,99	-	33,0	13,4	22,2	8	✓	17,13 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Acier ou aluminium

Pas
5mm

Largeur de courroie 9mm

- Pour courroie RPP5

- Pas : 5mm

- Matière :

Aluminium ou


Acier phosphaté en fonction des tailles

Info


- **Pré-lésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages

- Réusinage par vos soins impératifs

- Pièces **non modifiables par nos soins**



Vendue préalésée**



NOUVELLES REMISES

Accessoires

- Courroies RPP5 (tome 4 p.26)

- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)

REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem.	Prix	-12%	-20%	Sur demande

Références	Matière	Nb. de dents	Ø primitif	ØD extérieur	ØE rebord	ØM	ØDi	F	L	Préalésage non garanti ØA**	Stock*	Prix Uni.
												1 à 5
12HTD5M-09F	Acier	12	19,10	17,96	23,0	13,0	-	14,5	20,0	4	✓	5,75 €
14HTD5M-09F		14	22,28	21,14	25,0	13,0	-	14,5	20,0	6	✓	6,23 €
15HTD5M-09F		15	23,87	22,73	28,0	16,0	-	14,5	20,0	6	✓	6,51 €
16HTD5M-09F		16	25,46	24,32	28,0	16,5	-	14,5	20,0	6	✓	6,91 €
18HTD5M-09F		18	28,65	27,51	32,0	20,0	-	14,5	20,0	6	✓	7,61 €
20HTD5M-09F		20	31,83	30,69	36,0	23,0	-	14,5	22,5	6	✓	8,08 €
21HTD5M-09F		21	33,42	32,28	38,0	24,0	-	14,5	22,5	6	✓	8,38 €
22HTD5M-09F		22	35,01	33,87	39,0	25,5	-	14,5	22,5	6	✓	8,71 €
24HTD5M-09F		24	38,20	37,06	42,0	27,0	-	14,5	22,5	6	✓	9,26 €
26HTD5M-09F		26	41,38	40,24	44,0	30,0	-	14,5	22,5	6	✓	9,68 €
28HTD5M-09F		28	44,56	43,42	48,0	30,5	-	14,5	22,5	6	✓	10,09 €
30HTD5M-09F		30	47,75	46,60	51,0	35,0	-	14,5	22,5	6	✓	10,49 €
32HTD5M-09F		32	50,93	49,79	54,0	38,0	-	14,5	22,5	8	✓	11,85 €
36HTD5M-09F		36	57,30	56,16	60,0	38,0	-	14,5	22,5	8	✓	12,36 €
40HTD5M-09F		40	63,66	62,52	71,0	38,0	-	14,5	22,5	8	✓	12,80 €
44HTD5M-09		Aluminium	44	70,03	68,89	-	38,0	54	14,5	25,5	8	-
48HTD5M-09	48		76,39	75,25	-	45,0	61	14,5	25,5	8	✓	21,71 €
60HTD5M-09	60		95,49	94,35	-	45,0	80	14,5	25,5	8	✓	31,79 €
72HTD5M-09	72		114,59	113,45	-	45,0	100	14,5	25,5	8	✓	44,98 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Poulie dentée de transmission **Aci** **Alu**

Pas 5mm

Acier ou aluminium


Largeur de courroie 15mm



- Pour courroie RPP5
- Pas : 5mm
- Matière :
Aluminium ou
Acier phosphaté en fonction
des tailles

Info

- **Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératifs
- Pièces non modifiables par nos soins



Accessoires

- Courroies RPP5 (tome 4 p.26)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)

REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem.	Prix	-12%	-20%	Sur demande

NOUVELLES
REMISES

Références	Matière dents	Nb. de dents	Ø			ØM	ØDI	F	L	Préalésage non garanti ØA**	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
			primitive	extérieur	rebord							
12HTD5M-15F	Acier	12	19,10	17,96	23,0	13,0	-	20,5	26,0	Plein	✓	6,75 €
14HTD5M-15F		14	22,28	21,14	25,0	13,0	-	20,5	26,0	6	✓	7,13 €
15HTD5M-15F		15	23,87	22,73	28,0	16,0	-	20,5	26,0	6	✓	7,61 €
16HTD5M-15F		16	25,46	24,32	28,0	16,5	-	20,5	26,0	6	✓	7,74 €
18HTD5M-15F		18	28,65	27,51	32,0	20,0	-	20,5	26,0	6	✓	8,38 €
20HTD5M-15F		20	31,83	30,69	36,0	23,0	-	20,5	26,0	6	✓	8,88 €
21HTD5M-15F		21	33,42	32,28	38,0	24,0	-	20,5	26,0	6	-	9,26 €
22HTD5M-15F		22	35,01	33,87	39,0	25,5	-	20,5	26,0	6	✓	9,68 €
24HTD5M-15F		24	38,20	37,06	42,0	27,0	-	20,5	28,0	6	✓	10,41 €
26HTD5M-15F		26	41,38	40,24	44,0	30,0	-	20,5	28,0	6	✓	11,00 €
28HTD5M-15F		28	44,56	43,42	48,0	30,5	-	20,5	28,0	6	✓	11,85 €
30HTD5M-15F		30	47,75	46,60	51,0	35,0	-	20,5	28,0	6	✓	12,80 €
32HTD5M-15F	32	50,93	49,79	54,0	38,0	-	20,5	28,0	8	✓	13,46 €	
36HTD5M-15F	36	57,30	56,16	60,0	38,0	-	20,5	28,0	8	✓	14,22 €	
40HTD5M-15F	40	63,66	62,52	71,0	38,0	-	20,5	28,0	8	✓	15,32 €	
44HTD5M-15	Aluminium	44	70,03	68,89	-	38,0	54	20,5	30,0	8	✓	23,02 €
48HTD5M-15		48	76,39	75,25	-	38,0	61	20,5	30,0	8	✓	25,41 €
60HTD5M-15		60	95,49	94,35	-	50,0	80	20,5	30,0	8	✓	37,68 €
72HTD5M-15		72	114,59	113,45	-	50,0	100	20,5	30,0	8	✓	51,12 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Acier ou aluminium

Pas
5mm

Largeur de courroie 25mm


- Pour courroie RPP5
- Pas : 5mm
- Matière :
Aluminium ou
Acier phosphaté
en fonction des taille

*Vendue
préalésée***



Info

- **Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératifs
- Pièces **non modifiables par nos soins**



Accessoires

- Courroies RPP5 (tome 4 p.26)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)

**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem.	Prix -12%	-20%	Sur demande	

Références	Matière	Nb. de dents	Ø primitif	ØD extérieur	ØE rebord	ØM	ØDi	F	L	Préalésage non garanti		Prix Uni. 1 à 5
										ØA**	Stock*	
12HTD5M-25F	Acier	12	19,10	17,96	23,0	13,0	-	30,5	36	Plein	✓	8,25 €
14HTD5M-25F		14	22,28	21,14	25,0	13,0	-	30,5	36	6	✓	8,88 €
15HTD5M-25F		15	23,87	22,73	28,0	16,0	-	30,5	36	6	✓	9,26 €
16HTD5M-25F		16	25,46	24,32	28,0	16,5	-	30,5	36	6	-	9,68 €
18HTD5M-25F		18	28,65	27,51	32,0	20,0	-	30,5	36	6	-	10,09 €
20HTD5M-25F		20	31,83	30,69	36,0	23,0	-	30,5	36	6	✓	11,00 €
21HTD5M-25F		21	33,42	32,28	38,0	24,0	-	30,5	38	6	-	11,33 €
22HTD5M-25F		22	35,01	33,87	39,0	25,5	-	30,5	38	6	-	12,11 €
24HTD5M-25F		24	38,20	37,06	42,0	27,0	-	30,5	38	6	✓	13,33 €
26HTD5M-25F		26	41,38	40,24	44,0	30,0	-	30,5	38	6	✓	14,08 €
28HTD5M-25F		28	44,56	43,42	48,0	30,5	-	30,5	38	6	✓	15,21 €
30HTD5M-25F		30	47,75	46,60	51,0	35,0	-	30,5	38	6	✓	16,55 €
32HTD5M-25F		32	50,93	49,79	54,0	38,0	-	30,5	38	8	✓	17,56 €
36HTD5M-25F		36	57,30	56,16	60,0	38,0	-	30,5	38	8	-	18,38 €
40HTD5M-25F	40	63,66	62,52	71,0	38,0	-	30,5	38	8	✓	21,15 €	
44HTD5M-25	Aluminium	44	70,03	68,89	-	38,0	-	30,5	40	8	✓	29,52 €
48HTD5M-25		48	76,39	75,25	-	38,0	61	30,5	40	8	✓	34,33 €
60HTD5M-25		60	95,49	94,35	-	50,0	80	30,5	40	8	✓	46,75 €
72HTD5M-25		72	114,59	113,45	-	50,0	100	30,5	40	8	-	65,65 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Pas 8mm

Acier ou fonte


Largeur de courroie 20mm



- Pour courroie RPPS
- Pas : 8mm
- Matière :
Fonte ou
Acier phosphaté
en fonction des tailles


Info

- **Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératifs
- Pièces non modifiables par nos soins



Courroie
20mm

*Vendue
préalésée***



Accessoires

- Courroies RPP8 (tome 4 p.28)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)

**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem.	Prix	-12%	-20%	Sur demande

Références	Matière	Nb. de dents	Ø primitif	ØD extérieur	ØE rebord	ØM	ØDi	F	L	Préalésage non garanti		Prix Uni. 1 à 5
										ØA**	Stock*	
22HTD8M-20F	Acier	22	56,02	54,65	60,0	43	-	28	38	12	✓	13,15 €
24HTD8M-20F		24	61,12	59,75	66,0	45	-	28	38	12	✓	14,60 €
26HTD8M-20F		26	66,21	64,85	70,0	48	-	28	38	12	✓	15,59 €
28HTD8M-20F		28	71,30	70,08	75,0	50	-	28	38	15	✓	17,28 €
30HTD8M-20F		30	76,39	75,13	82,5	55	-	28	38	15	✓	19,83 €
32HTD8M-20F		32	81,49	80,16	87,0	60	-	28	38	15	✓	21,89 €
34HTD8M-20F		34	86,58	85,22	91,0	66	-	28	38	15	✓	24,35 €
36HTD8M-20F		36	91,67	90,30	97,0	70	-	28	38	15	✓	26,90 €
38HTD8M-20F		38	96,77	95,39	102,0	75	-	28	38	15	-	29,52 €
40HTD8M-20F		40	101,86	100,49	106,0	75	-	28	38	15	-	31,87 €
44HTD8M-20F		44	112,05	110,67	120,0	75	-	28	38	15	✓	37,97 €
48HTD8M-20F		48	122,23	120,86	128,0	75	-	28	38	15	✓	43,80 €
56HTD8M-20F		56	142,60	141,23	150,0	80	116	28	38	15	✓	56,00 €
64HTD8M-20F		64	162,97	161,60	168,0	80	137	28	38	15	✓	68,77 €
72HTD8M-20F	72	183,35	181,97	192,0	80	158	28	38	15	✓	82,66 €	
80HTD8M-20	Fonte	80	203,72	202,35	-	90	180	28	38	15	-	78,65 €
90HTD8M-20		90	229,18	227,81	-	90	204	28	38	15	-	89,58 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Acier ou fonte


Pas
8 mm

Largeur de courroie 30mm

- Pour courroie RPP8
- Pas : 8mm
- Matière :
Fonte ou
Acier phosphaté
en fonction des tailles

Info

- **Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératifs
- Pièces non modifiables par nos soins



Vendue
préalésée**



Courroie
30mm

Accessoires

- Courroies RPP8 (tome 4 p.28)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)

NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem.	Prix -12%	-20%	Sur demande	

Références	Matière	Nb. de dents	Ø primitif	ØD extérieur	ØE rebord	ØM	ØDi	F	L	Préalésage non garanti ØA**	Stock*	Prix Uni.
												1 à 5
22HTD8M-30F	Acier	22	56,02	54,65	60,0	43	-	38	48	12	✓	14,70 €
24HTD8M-30F		24	61,12	59,75	66,0	45	-	38	48	12	✓	16,83 €
26HTD8M-30F		26	66,21	64,85	70,0	48	-	38	48	12	✓	19,06 €
28HTD8M-30F		28	71,30	70,08	75,0	50	-	38	48	15	✓	21,15 €
30HTD8M-30F		30	76,39	75,13	82,5	55	-	38	48	15	✓	24,27 €
32HTD8M-30F		32	81,49	80,16	87,0	60	-	38	48	15	-	26,90 €
34HTD8M-30F		34	86,58	85,22	91,0	66	-	38	48	15	✓	29,79 €
36HTD8M-30F		36	91,67	90,30	97,0	70	-	38	48	15	✓	32,89 €
38HTD8M-30F		38	96,77	95,39	102,0	75	-	38	48	15	-	36,18 €
40HTD8M-30F		40	101,86	100,49	106,0	75	-	38	48	15	✓	39,18 €
44HTD8M-30F		44	112,05	110,67	120,0	75	-	38	48	15	-	46,71 €
48HTD8M-30F		48	122,23	120,86	128,0	75	-	38	48	15	✓	54,00 €
56HTD8M-30F		56	142,60	141,23	150,0	90	116	38	48	15	✓	75,24 €
64HTD8M-30F		64	162,97	161,60	168,0	90	137	38	48	15	-	92,97 €
72HTD8M-30F	72	183,35	181,97	192,0	95	158	38	48	15	-	109,18 €	
80HTD8M-30	Fonte	80	203,72	202,35	-	100	180	38	48	15	-	97,41 €
90HTD8M-30		90	229,18	227,81	-	100	204	38	48	15	-	106,18 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Poulie dentée de transmission



Pas 8mm

Largeur de courroie 50mm

Acier ou fonte



- Pour courroie RPPS

- Pas : 8mm

- Matière :


Fonte ou

Acier phosphaté en fonction
des tailles


**NOUVELLES
REMISES**

Vendue
préalésée**

Courroie
50mm



Jusqu'à 48 dents



56 dents et +

Info

- **Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératifs
- Pièces non modifiables par nos soins

Accessoires

- Courroies RPP8 (tome 4 p.28)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)

REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem.	Prix	-12%	-20%	Sur demande

Références	Matière	Nb. de dents	Ø primitif	ØD extérieur	ØE rebord	ØM	ØDi	F	L	Préalésage non garanti	
										ØA**	Prix Uni. 1 à 5
22HTD8M-50F	Acier	22	56,02	54,65	60,0	43	-	60	70	-	20,13 €
24HTD8M-50F		24	61,12	59,75	66,0	45	-	60	70	-	23,22 €
26HTD8M-50F		26	66,21	64,85	70,0	48	-	60	70	-	26,31 €
28HTD8M-50F		28	71,30	70,08	75,0	50	-	60	70	-	29,68 €
30HTD8M-50F		30	76,39	75,13	82,5	55	-	60	70	-	33,87 €
32HTD8M-50F		32	81,49	80,16	87,0	60	-	60	70	-	37,58 €
34HTD8M-50F		34	86,58	85,22	91,0	66	-	60	70	-	41,81 €
36HTD8M-50F		36	91,67	90,30	97,0	70	-	60	70	-	46,12 €
38HTD8M-50F		38	96,77	95,39	102,0	75	-	60	70	-	50,65 €
40HTD8M-50F		40	101,86	100,49	106,0	75	-	60	70	-	55,06 €
44HTD8M-50F		44	112,05	110,67	120,0	75	-	60	70	-	65,57 €
48HTD8M-50F		48	122,23	120,86	128,0	80	-	60	70	-	76,55 €
56HTD8M-50F		56	142,60	141,23	150,0	90	116	60	60	18	94,13 €
64HTD8M-50F		64	162,97	161,60	168,0	100	137	60	60	18	118,37 €
72HTD8M-50F		72	183,35	181,97	192,0	100	158	60	60	18	145,60 €
80HTD8M-50		Fonte	80	203,72	202,35	-	110	180	60	60	18
90HTD8M-50	90		229,18	227,81	-	110	204	60	60	18	147,56 €

Dimensions en mm

- Pour courroie RPP14
- Pas : 14mm
- Matière :
Fonte ou
Acier phosphaté en fonction
des tailles

*vendue
préalésée***





Info


- **Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératifs
- Pièces non modifiables par nos soins

Accessoires

- Courroies RPP14 (tome 4 p.30)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)



Jusqu'à 44 dents



48 dents et +

**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem. Prix	-12%	-20%	Sur demande	

Références	Matière	Nb. de dents	Ø primitif	ØD extérieur	ØE rebord	ØM	ØDi	F	L	Préalésage non garanti ØA**	Prix Uni. 1 à 5
28HTD14M-55F	Acier	28	124,78	122,12	128	100	-	70	85	24	90,39 €
29HTD14M-55F		29	129,23	126,57	138	100	-	70	85	24	120,51 €
30HTD14M-55F		30	133,69	130,99	138	100	-	70	85	24	112,16 €
32HTD14M-55F		32	142,60	139,88	154	100	-	70	85	24	126,95 €
34HTD14M-55F		34	151,52	148,79	160	100	-	70	85	24	143,74 €
36HTD14M-55F		36	160,43	157,68	168	100	-	70	85	24	160,72 €
38HTD14M-55F		38	169,34	166,60	183	120	-	70	85	24	168,92 €
40HTD14M-55F		40	178,25	175,49	188	120	-	70	85	24	189,29 €
44HTD14M-55F		44	196,08	193,28	211	120	-	70	85	24	230,32 €
48HTD14M-55F		48	213,90	211,11	226	135	170	70	70	24	214,42 €
56HTD14M-55F	Fonte	56	249,55	246,76	256	135	207	70	70	28	267,54 €
64HTD14M-55F		64	285,21	282,41	296	135	240	70	70	28	272,79 €

Dimensions en mm


Pas 14mm

Acier ou fonte

Largeur de courroie 85mm



- Pour courroie RPP14
- Pas : 14mm
- Matière :
Fonte ou
Acier phosphaté en fonction des tailles




Info


- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératifs
- Pièces non modifiables par nos soins

Accessoires

- Courroies RPP14 (tome 4 p.30)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)



Jusqu'à 48 dents



56 dents et +

**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem.	Prix	-12%	-20%	Sur demande

Références	Matière	Nb. de dents	Ø primitif	ØD extérieur	ØE rebord	ØM	ØDi	F	L	Préalésage	
										non garanti	Prix Uni. 1 à 5
28HTD14M-85F	Acier	28	124,78	122,12	128	100	-	102	117	-	122,03 €
30HTD14M-85F		30	133,69	130,99	138	100	-	102	117	-	150,85 €
32HTD14M-85F		32	142,60	139,88	154	100	-	102	117	-	170,98 €
34HTD14M-85F		34	151,52	148,79	160	100	-	102	117	-	193,51 €
36HTD14M-85F		36	160,43	157,68	168	100	-	102	117	-	218,10 €
38HTD14M-85F		38	169,34	166,60	183	120	-	102	117	-	228,08 €
40HTD14M-85F		40	178,25	175,49	188	135	-	102	117	-	256,05 €
44HTD14M-85F		44	196,08	193,28	211	135	-	102	117	-	311,94 €
48HTD14M-85F	48	213,90	211,11	226	150	-	102	117	-	301,11 €	
56HTD14M-85F	Fonte	56	249,55	246,76	256	150	207	102	102	32	370,77 €
64HTD14M-85F		64	285,21	282,41	296	150	240	102	102	32	382,04 €

Dimensions en mm