

Engrenage interne



Module

Acier ou plastique **usiné**

0,4

1,0

- Angle de pression 20°


- Matières :

Acier 20NCD2 ou
Plastique delrin
(pièces usinées)



IN : Acier

ZIN : Plastique



REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -12% -25% Sur demande			

REMISES PLASTIQUE

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

Références		Z	Primitif Intérieur			Moyeu		Prix Uni. 1 à 5		
Acier IN	Plastique ZIN	Dents	ØP	ØA	ØD	L	B	ØM	Acier IN	Plastique ZIN
Module 0,4										
IN0.4-100	ZIN0.4-100	100	40	39,2	60	5	3	55	Sur demande	Sur demande
IN0.4-120	ZIN0.4-120	120	48	47,2	75	5	3	70		
IN0.4-150	ZIN0.4-150	150	60	53,2	75	5	3	70		
IN0.4-200	ZIN0.4-200	200	80	79,2	125	5	3	100		
Module 1,0										
IN1-58	ZIN1-58	58	58	56	100	11	8	94	Sur demande	Sur demande
IN1-60	ZIN1-60	60	60	58	100	11	8	94		
IN1-100	ZIN1-100	100	100	98	150	11	8	125		

Dimensions en mm

Acier ou plastique **usiné**

Module




- Angle de pression 20°
- Matières :
Acier 20NCD2 ou
Plastique delrin (pièces usinées)



IN : Acier



ZIN : Plastique



REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -12% -25% Sur demande			

REMISES PLASTIQUE

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

Références		Z	Primitif Intérieur				Moyeu		Prix Uni. 1 à 5	
Acier IN	Plastique ZIN	Dents	ØP	ØA	ØD	L	B	ØM	Acier IN	Plastique ZIN
Module 1,5										
IN1.5-41	ZIN1.5-41	41	61,5	58	100	15	12	94	Sur demande	Sur demande
IN1.5-60	ZIN1.5-60	60	90,0	87	150	15	12	125		
IN1.5-100	ZIN1.5-100	100	150,0	147	200	15	12	175		
Module 2,0										
IN2-40	ZIN2-40	40	80	76	150	15	12	125	Sur demande	Sur demande
IN2-60	ZIN2-60	60	120	116	175	15	12	150		
IN2-80	ZIN2-80	80	160	156	220	15	12	200		
IN2-100	ZIN2-100	100	200	196	250	15	12	220		

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel