

Engrenage interne



Module
4,0

Acier ou plastique **usiné**



- Angle de pression 20°

- Matières :

Acier 20NCD2 ou

Plastique delrin (pièces usinées)



IN : Acier



ZIN : Plastique


Options

- Nombre de dents différent

- Autres matières (inox, laiton...)

Accessoires

- Engrenages droits du même module ex. G4..., ZG4...



REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

REMISES PLASTIQUE

Qté	1+	6+	30+
Rem. Prix	-22%	Sur demande	

Références		Z	Primitif Intérieur			Moyeu	Prix Uni. 1 à 5	
Acier IN	Plastique ZIN	Dents	ØP	ØA	ØD	ØM	Acier IN	Plastique ZIN
IN4-40	ZIN4-40	40	160	152	230	200	246,05 €	172,22 €
IN4-45	ZIN4-45	45	180	172	250	220	277,04 €	193,92 €
IN4-50	ZIN4-50	50	200	192	280	250	345,82 €	255,21 €
↓		↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille					↓	↓
IN4-55	ZIN4-55	55	220	212	280	250	369,98 €	291,80 €

Dimensions en mm